

## 1700 °C توصيل متاك نرف

رصنع ال مقرر: KT-17M



### ةمدقم

مككلا نرف عم ةرارحلاب قئاف مكحت يلع لصحاح  
ةجردل يكذ قيقد جلاع م ب دوزم . ةيؤئم ةجرد 1700  
سمللاب لمعت ةشاشب مكحت زاهج و ، ةرارحلاب  
لصي قيقد نيخستل ةروطتم لزغ داومو TFT  
! نآل بلطا . ةيؤئم ةجرد 1700 يلإ

### ديزملا فرعا

نرفلا زارط	KT-17M
يوصقلا ةرارح ةجرد	1700°C
ةتبات لمع ةرارح ةجرد	1600°C
ةفرغلا ةدام	ةينابايل الانيمولال فايلا
نيخستل رصنع	مونيدبيلومال ديبليلسيدي
ميخستل لدعم	0-20 °C/دق
ةرارح ةجرد رعشتسم	B ووللا نم يرارح جوز
ةرارح ةجرد يف مكحتل زاهج	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج/ PID يمقر مكحت زاهج
ةرارح ةجرد يف مكحتل ةقيد	±1°C
ةرارح ةجرد ديحوت	±5°C
ةئيابهكلا ةقاطلا رصم	زتره 50/60 ، تلو ف 110-220 ددرتم رايت

ةفرغلل ةيسايقلا ماحألل نوزخم

م (م) ةفرغلا ماح	رتل) لعاقل ماحل	م (م) ةفرغلا ماح	رتل) لعاقل ماحل
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
120 × 120 × 130	2	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

ةمحم و ليغلا ميمصت ماحل لوبق متي

دوي ال	فصولا	ةيمكلا
1	نرف	1
2	ةرارح ةلتك	1
3	ةقتوبال طقلم	1
4	ةرارحلل مواقم زافق	1
5	ليغشتل ليلد	1