

1700 °C توصيل متاك نرف

رصنع ال مقرر: KT-17M



Introduction

مترك ال نرف عم ةرارح الاب قئاف مكحت يلع لصحاح ةجردل يكذ قيقد جلاع م ب دوزم . ةيؤئم ةجرد 1700 سمل للاب لمعت ةشاشب مكحت زاهج و ، ةرارح ال لصي قيقد نيخستل ةروطتم لزغ داومو TFT ! نآل بلطا . ةيؤئم ةجرد 1700 يل

ديزم ال فرغ

نرف ال رارط	KT-17M
يوصق ال ةرارح ةجرد	1700°C
ةتبات لمع ةرارح ةجرد	1600°C
مفرغ ال ةدام	ةيناب ال انيمو الال فايلا
نيخستل رصنع	مونيدب لوم ال ديبل سيدي
ميخستل لدعم	0-20 °C/دق
ةرارح ال ةجرد رعشتسم	B وول ال نم يرارح جوز
ةرارح ال ةجرد يف مكحت ال زاهج	سمل للاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج/ PID يمقر مكحت زاهج
ةرارح ال ةجرد يف مكحت ال ةقيد	±1°C
ةرارح ال ةجرد ديحوت	±5°C
ةئياب رهك ال ةقاطل رصم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم راي

مفرغ ال ةسياسي ق ال امأح ال نوزم

مفرغ ال مآح (مم)	رتل) ل اعفل مآح ال	مفرغ ال مآح (مم)	رتل) ل اعفل مآح ال
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
120 × 120 × 130	2	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

مآح و ليغ ال ميمصت مآح لوبق م تي

دوي ال	فصولا	ةيم كلل
1	نرف	1
2	ةرارح ةلتك	1
3	ةقتوب ال طقلم	1
4	ةرارح لل مواقم زافق	1
5	ليغشت ال ليد	1