

1800 °C رثد 1800

رصنع ل مقرر: KT-18M



ةمدقم

ةيناباي فاي لأب دوزم KT-18 توصلل م تاك نرف نيخست رصانع و Al2O3 تالات سيركلا ةدعتم 1900 ىتح ، مونيدبيلومل انوكيليل سلال نم ةشاشو PID ةراجل ةجرد يف مكحت و ، ةيؤئم ةجرد ميمصت . ةصوب 7 ساقم سمللاب لمعت ةيكد ةيلاع ةءافكو ةراجل لضفخنم نادقفو جمدم نامأل قيشعت ماظن . ةقائل كالهتسا يف تامادختسال ةدعتم فئاظوو .

ديزمل فرعا

نرفل رارط	KT-18M
يوصقل ةراجل ةجرد	1800°C
تبات لمع ةراجل ةجرد	1700°C
ةفرغل ةدام	ةينابايال انيولال فاي لأ
نيخستال رصنع	مونيدبيلومل ديبليلسيدي
نيخستال لدعم	0-20 °C/دق
ةراجل ةجرد ريشتم	B ءونل نم يرارجل جوز
ةراجل ةجرد يف مكحت زاهج	سمللاب لمعت ةشاشو PID مكحت زاهج/ PID يمقرر مكحت زاهج
ةراجل ةجرد يف مكحتال ةقد	±1°C
ةراجل ةجرد ديحوت	±5°C
ةيئابرهكال ةقائل رصم	زتره 50/60 ، تلووف 110-220 ددرتم رايت

ةفرغلل ةيسايقال ماجألل نوزم	رتل) لءفلل مجل	رتل) لءفلل مجل	رتل) لءفلل مجل	رتل) لءفلل مجل
100 × 100 × 100 (مم) ةفرغلل مج	1	300 × 300 × 400	36	
120 × 120 × 130	2	400 × 400 × 400 × 400	64	
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125	
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216	
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512	

مجمحو ليمغلا ميمصت ماجألل لوبق متي

ءوي ال	فصولا	ةيمكلل
1	نرف	1
2	ةيرارجل ةلتك	1
3	ةقتوبال طقلم	1
4	ةراجلل مواقم زافق	1
5	ليغشتال ليلد	1