

لعافت مامح رتل 20 عس نيخست لاب ديربتل ريودت زاهج قتبات ةرارح ةجرذب ةضفخنم ةرارح ةجرذبو ةيلع ةرارح ةجرذب رصنعلا مقر: KCBH-20



ةمدقم

دح ىصقأ ىلإ ربتخمللا ةيجاتنإ ةدايزب مق
ةئفدتلل KinTek KCBH 20L زاهج مادختساب
فئاظو لماشلا هميمصت رفوي. ديربتلل
مادختسالل ةقوئوم ريودتو ديربتو نيخست
ربتخمللاو يعانصللا

ديزمللا فرعا

جذومن	لائسلا مجح	لمعللا ةرارح ةجرذب	ديربتللا ةردق	ةلماشلا ةوقلا	رزجال و دمللا لددم	رارقتسا. ةرارح ةجرذب	(مم) دابألا
KCBH20-10	رتل 20	-10-200 °C	طاو 3126-950	طاو وليك 7.2	م 28 ةقيقد / رتل 42	+/- 2 °C	630 * 550 * 1100
KCBH20-20		-20-200 °C	طاو 3163-980				
KCBH20-30		-30-200 °C	طاو 3277-1061				
KCBH20-40		-40-200 °C	طاو 3675-998	طاو وليك 7.8	م 28 ةقيقد / رتل 42	+/- 2 °C	880 * 880 * 1250
KCBH20-60		-60-200 °C	طاو 4160-550				
KCBH20-80		-80-200 °C	طاو 4576-420				