

2200 تي فارجال غارف نرف

رصننعالا مقرر: KT-VG



ةمدقم

عم - KT-VG تي فارجال غارفال نرف ةوق فشتكأ وهف ، 2200 °C غلبت يوصق ليغشت ةراح ةجرد غارفالاب ةفلتخملا داوملا ديبلتل يلاثم نآلا ديزملا ملعت

ديزملا فرعا

نرفالاجدوم ن	KT-VG		
ةراح ةجرد .ىلعالا	2200		
ةتبات لمع ةراح ةجرد	2100		
ةفرغال لزع داوم	تي فارجال رعش		
نيحسنتال رصنع	تي فارجال لمواقم بيصق		
نيحسنتال لدعم	ةقيقد / °C 0-10		
ةراجال ةجرد راعشستسا زاها	ءارمجال تحت ةعشألاب ةراجال ناريمو ةيرارال T / R		
ةراجال ةجرد يف مكحت	PLC عم PID مكحت سمللاب لمعت ةشاش		
ةراجال ةجرد يف مكحتال ةقد	± 1		
ةئابرهكالا ةقاطال اتاداما	زتره 50/60 ، AC110-440V		
ةيسايقالا ةفرغال تاساقم نورخم			
حج (مم) ةفرغالا محج	ل) لعاقلال محجال	حج (مم) ةفرغالا محج	ل) لعاقلال محجال
200 × 200 × 300	12	400 × 400 × 600	96
300 × 300 × 400	36	500 × 500 × 700	150
ليمعالا ميمصت محج و ماأحأ لوبق متي			