

## نتسغنتال 2200 °C غارفلا نرف

ررصنعال مقرر: KT-VT



### ةمدقم

نرف عم رهصلل مواقملا يندعملا نرفلا برج  
ىلع ةرداق ، انب صاخلا نتسغنتال غيرفتلا  
اهل عجي امم ، ةيؤئم ةجرد 2200 ىلإ لوصول  
نداعملاو مدقتملا كيماري سلا ديبلتلة ةيلائم  
ىلع لوصول نآلا بلطا . رهصلل مواقملا  
ةدوخللة ةيلعائات

ديزملا فرعا

نرفلا ج دومن	KT-VT		
ةراح ةجرد . ىلعال	2200		
ةتبات لمع ةراح ةجرد	2100		
ةفرغلا لزع داوم	نتسغنتال ةراح تفخ		
نيحسنتال رصنع	نتسغنتال ةكبش / فئافل		
ميحسنتال لدعم	0-10 °C / قيقدة		
ةراخللة ةجرد راعش سا زاخ	ءارمحلل تحت ةغشألاب ةراخللة نازيمو ةراخللة T / R		
ةراخللة ةجرد يف مكحت	PLC عم PID مكحت سمللاب لمعت ةشاش		
ةراخللة ةجرد يف مكحتال قدة	± 1		
ةئابرهكللة ةقلاطال تادام	زتره AC110-440V ، 50/60		
<b>ةسايقللة ةفرغلا تاساقم</b>			
ج دومن	ةفرغلا م حح	ةراخللة ةجرد ديحوت	ةنصملا ةوقلا
KT-VT1010	ملم 100x 100 φ	± 3	طاو وليك 21
KT-VT2030	ملم 200x 300 φ		طاو وليك 68
KT-VT3050	ملم 300x 500 φ		طاو وليك 120
KT-VT4060	ملم 400 × 600 φ		طاو وليك 160
ليعملال ميمصت م حح و ماحأ لوبق متي			