

راسم لار ي ص ق ري ط ق ت ر ت ل 2

ر ص ن ع ل ا م ق ر : SPD-1



ة م د ق م

م ا د خ ت س ا ب ة ل و ه س ب ة ي ق ن ت ل ا و ج ا ر خ ت س ا ل ا ب م ق
ر ت ل 2 ة س ي د م ل ا ر ي ص ق ر ي ط ق ت ل ا ة ع و م ج م
ن م ة ع و ن ص م ل ا ة ي ج ا ج ز ل ا ي ن ا و ا ل ا ن م ص ت
ء ا ط غ و ، ل م ح ت ل ا ة د ي د ش ت ا ك ي ل س ر و ب ل ا
ق ي ق د ل ا ب ي ك ر ت ل ا ز ا ه ج و ، ع ي ر س ل ا ن ي خ س ت ل ا
ا ي ز م ل ا ف ش ت ك ا . ة ء ا ف ك و ة د و ج ل ا ي ل ا ع ا ر ي ط ق ت
ا م و ي ل ا !

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة ي ج ا ج ز ل ا ي ن ا و ا ل ا	ج ا ج ز ل ا ة د ا م	3.3 ت ا ك ي ل س ر و ب ل ا ي ل ا ع ج ا ج ز
	ة ر و ر ا ق ل ا م ج ح	ر ت ل 2
	ل ا ب ق ت س ا ق ر و د	ل م 3 * 500
ء ا ب ع ة ئ ة ف د ت ل ا	ة د ر ا ب ة د ي ص م	ف ا ج ل ا د ي ل ج ل ا ع و ن ف ت ك م
	ن ي خ س ت ل ا ة و ق	ط ا و 650
	ء ر ا ح ة ج ر د ق ا ط ن	RT-380 °C
	ء ر ا ر ح ل ا ن ا ز ي م	PT100
	ك ي ر ح ت ل ا ة ق ي ر ط	ي س ي ط ا ن غ م
د ي ر ب ت ل ا م ي م ع ت	ك ي ر ح ت ل ا ة و ق	ط ا و 40
	ك ي ر ح ت ل ا ة ع ر س	ة ق ي ق د ل ا ي ف ة ر و د 50-2000
	ء ر ا ح ة ج ر د ق ا ط ن	-10-99
ء ا ر ف ة خ ص م	ي ط ا ي ت ح ا ل ا م ج ح	م ل م 6 / 180 * 160 * 150 ر ت ل
	ة خ ص م ل ا ق ف د ت	4 ر ت ل / ة ق ي ق د
	ء خ ص م ل ا ع و ن	ء ل ح ر م ل ا ة ي ئ ا ن ت ة ر ا و د ة خ ص م
	ء خ ص ل ا ل د ع م	ز ت ر ة 60 د ن ع ي ة ن ا ت / ر ت ل 1.3 ؛ ز ت ر ة 50 د ن ع ي ة ن ا ت / ر ت ل 1.1
ت ا ل ي ص و ت	ق ل ط م ل ا ط غ ص ل ا	3Pa
	ة و ق ل ا م ي ق ت	ط ا و و ل ي ك 400/370
	ي ف ا ص ل ل ن ز و ل ا	م ج ك 19
	د ي ؤ م	ن ي ل ف ل ا ن م ة ق ل ل ح غ م م 150 * 150 س ب ق م
ت ا ل ي ص و ت	ء ا ر ف ب ي ب ا ن ا	ن و ك ي ل ي ل س ل ا م و ط ر خ
	ك ي ك ك ب ش م	س ل ا ب / SS
	ء ر ا ر ح ل ا ن ا ز ي م	م س 30 ل و ط ب °C 0-200 ق ا ط ن