

لعافت مامح رتل 30 عس نيخستلاب ديربتلا ريودت زاغ تبات ةرارح ةجرذب ةضفخنم ةرارح ةجرذب ةيلاع ةرارح ةجرذب رصنعلا مقرر: KCBH-30



ةمدقم

زاغ عم تامادختسالا ددعتم لمعم اءاى لىل لىل صحا
عم . ةدوربلا ب ةئفدتلل KCBH 30L KinTek
ىصقأ دحك و °C 200 نيخستلاب ةرارح ةجرذب . سكام
ي هو ، °C -80 لىل لىل صت ديربتلاب ةرارح ةجرذب
ةيغانصللا تاجايتحالل ةيلالام

ديزملل فرعا

جذومن	لائسلا مجح	لمعلا ةرارح ةجرذب	ديربتلا ةردق	لماشلا ةوقلا	رخلال و دملل لدعم	رارقتسا . ةرارح ةجرذب	(مم) داغبالا
KCBH30-10		-10-200 °C	طاو 3780-1150				
KCBH30-20		-20-200 °C	طاو 3960-1200				
KCBH30-30	رتل 30	-30-200 °C	طاو 7803-3746	طاو ولىك 10.2			630 * 550 * 1100
KCBH30-40		-40-200 °C	طاو 9931-4190		م 28 ةقيد / رتل 42	+/- 2 °C	
KCBH30-60		-60-200 °C	10438-3219W				
KCBH30-80		-80-200 °C	طاو 10578-3087	طاو ولىك 12.5			880 * 880 * 1250