

مدمت ةدربم الة فدتل ال 30L رصنل ال مقرر: KCBH-30



ةمدقم

زاهج عم تام ادختس الال ددعتم لمعم ءادأ لىل ل صرحا
KinTek KCBH 30L ةدوربلاب ةئفدتل ال
ىصقأ دحك و 200 °C نىخستللا ةرارح ةجر د .سك ام
ىهو ، -80 °C لىل لصت دىربتللا ةرارح ةجر د
ةىعانصللا تاجاىتجالل ةئفدتل ال

دىزملل فرعا

| جدومن | لئاسللا مجح | لمعللا ةرارح ةجر د | دىربتللا ةردق | ةلماسللا ةوقلا | رزحللا و دمللا لدغم | رارقتسا .ةرارح ةجر د | (مم) داباللا |
|-----------|-------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|------------------|
| KCBH30-10 | رتل 30 | -10-200 °C | طاو 3780-1150 | 10.2 | م 28 ةقئقد / رتل 42 | ± 2 °C | 630 * 550 * 1100 |
| KCBH30-20 | | -20-200 °C | طاو 3960-1200 | | | | |
| KCBH30-30 | | -30-200 °C | طاو 7803-3746 | | | | |
| KCBH30-40 | | -40-200 °C | طاو 9931-4190 | 12.5 | | | |
| KCBH30-60 | | -60-200 °C | 10438-3219W | | | | |
| KCBH30-80 | | -80-200 °C | طاو 10578-3087 | | | | |