

راسم لار ي ص ق ري ط ق ت ر تل 5

ر ص ن ع ل ا م ق ر : SPD-5



ة م د ق م

راسم لار ي ص ق ري ط ق ت ل ا ة ب ر ج ت ب ع ت م ت
ة ي ج ا ز ل ا ي ن ا و ا ل ا ع م ر ت ل 5 ة د و ج ل ا ي ل ا ع و ل ا ع ف ل ا
ن ي خ س ت ل ا ء ا ط غ و ، ت ا ك ي ل س ر و ب ل ا ن م ة ن ي ت م ل ا
م ق . ق ي ق د ل ا ب ي ك ر ت ل ا ز ا ه و ، ع ي ر س ل ا
ة ط ل ت خ م ل ا ل ا و س ل ا ة ي ق ن ت و ج ا ر خ ت س ا ب
غ ي ر ف ت ف و ر ط ل ط ي ف ة ل و ه س ب ة ف د ه ت س م ل ا
! ن ا ل ا ه ا ي ا ز م ل و ح د ي ز م ل ا ي ل ع ف ر ع ت . ة ي ل ا ع

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة ي ج ا ز ل ا ي ن ا و ا ل ا	ج ا ز ل ا ة د ا م	3.3 ت ا ك ي ل س ر و ب ل ا ي ل ا ع ج ا ز
	ة ر و ر ا ق ل ا م ج ح	ر ت ل 5
	ل ا ب ا ق ت س ا ق ر و د	ل م 3 * 1000
	ة د ر ا ب ة د ي ص م	ف ا ج ل ا د ي ل ج ل ا ع و ن ف ت ك م
ء ا ب ع ة ئ ة ف د ت ل ا	ن ي خ س ت ل ا ة و ق	ط ا و 1100
	ء ر ا ح ة ج ر د ق ا ط ن	RT-380 °C
	ء ر ا ر ح ل ا ن ا ز ي م	PT100
	ك ي ر ح ت ل ا ة ق ي ر ط	ي س ي ط ا ن غ م
	ك ي ر ح ت ل ا ة و ق	ط ا و 40
د ي ر ب ت ل ا م ي م ع ت	ك ي ر ح ت ل ا ة ع ر س	ة ق ي ق د ل ا ي ف ة ر و د 50-2000
	ء ر ا ح ة ج ر د ق ا ط ن	-10-99
	ي ط ا ي ت ا ح ا ل ا م ج ح	م ل م 6 / 180 * 160 * 150 ر ت ل
	ة خ ص م ل ا ق ف د ت	ة ق ي ق د / ر ت ل 4
غ ا ر ف ة خ ص م	ة خ ص م ل ا ع و ن	ة ل ح ر م ل ا ة ي ئ ا ن ت ة ر ا و د ة خ ص م
	خ ص ل ا ل د ع م	ز ت ر ه 60 د ن ع ي ة ن ا ت / ر ت ل 1.3 ؛ ز ت ر ه 50 د ن ع ي ة ن ا ت / ر ت ل 1.1
	ل ط م ل ا ط غ ص ل ا	3Pa
	ة و ق ل ا م ي ق ي ت	ط ا و و ل ي ك 400/370
ت ا ل ي ص و ت	ي ف ا ص ل ل ن ز و ل ا	م ج ك 19
	د ي ؤ م	ن ي ل ف ل ا ن م ة ق ل ح ع م م 150 * 150 س ب ق م SS
	غ ا ر ف ب ي ا ن ا	ن و ك ي ل ي ل س ل ا م و ط ر خ
	ك ي ك ك ب ش م	ك ي ت س ا ل ب / SS
ء ر ا ر ح ل ا ن ا ز ي م	م س 30 ل و ط ب °C 0-200 ق ا ط ن	