

708L ةيغلل ةضفخنم ةراج ةجردب ءادال يلاع يربتخم دمحم ءادال يلاع يربتخم دمحم رصنعلا مقر: KTFDV-708



ةمدقم

ةيغلل ةضفخنم ةراج ةجردب رتل 708 دمحم
ةجرد -86 ةراج ةجردب قيقد ديربت ، تاربتخملل
أدصلل مواقملل ذالوفلل نم هلخادو ، ةيؤئم
ايچولونكتل اتانيع نيزختو ثاحبالل يلاثم
ةيويحلل

ديزلل فرعا

تافصاوملا	تافصاوملا
عونلا	مقيتسم
ةعسلا	708L
ةيلخادلا ةراجلا ةجرد قاطن	(لديتلل لباق) ةيؤئم ةجرد -86 ةيؤئم ةجرد -40
رادنلا ماطن	ةيؤئرمو ةعومسم تارادن
ةقاطلا رصم	زتره 50/تلف 220
ةقاطلا	1000W
ةقاطلا كالهتسا	ةعاس 24/ةعاس/طاووليك 15.2
ةيامحلل ةئف	I/B
خانملا عون	N
تاربتلم	رولفلا نملاخو ةئيبلل قيقدصو رولفلا نملاخ طلتخم دربم
طغاضلا	ةءافكللا ةيلع ةدروتسم طغاض
ديربتل ماطن	طغاضلا يئانث لقتسم ديربت ماطن
ةراجلا ةجرد ي مكنحتلا	ريغصل رتوي بمكلاب ي مقرر مكنحت
ةراجلا ةجرد صرع	LED ةيمقرر صرع ةشاش
راعشتسا رابسم	PTC
فتكلملا ةجورم	ءاضووصل ةضفخنم ةءافكللا ةيلع ةجورم
يچراخلل فالغل	قوسملا بيلطم درابلل يلع نفلدم يذالوف حول
ةيلخادلا ةناطبلا	أدصلل مواقملل ذالوف 304
ةيلخاد باوبأ / ففرا	ةيلخاد باوبأ 4 / ففرا 3
لزعلا كمس	120 مم
طغصلل ةلداعم ذفنم	(18 رطاق) 1
تالجع	4
يلا مزلل نزلو / يفاصل نزلو	مك 285 / مك 345
عافتلالا (عافتلالا × قمعلا × صرعلا) ةيلخادلا دابال	1130 مم × 1030 مم × 1860 مم

تافص او مل ا	تافص او مل ا
(عاف ترالال × قمعلال × ضرعلال) ةلخل اءال اءبالا	مم 1200 × مم 715 × مم 890
(عاف ترالال × قمعلال × ضرعلال) ةبعلال اءبالا	مم 2150 × مم 1080 × مم 1280
للل اءبالا ةمك	20°GP ةعس ةلوا ء / عطق 10