

رتل 80-150 ةرتس يجاجز لعافم

KR-80 :رصنعلال مقر



ةمدقم

دعدتم يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له
80-150 انلعافم رفوي ؟كربتخمل تامادختسالال
ةعرسالاو ةراجلال ةجرد يف مكحتلالا أرتل
تالعاتلل ةيكنانكيملا فئاطولوا
تارايلال عم .كلذ ريغو ريطقتلاو ةبيكرتلا
ةمصملا تامدخالل وصيصختلل ةلباقلا
ك.تيطغ دق KinTek نإف ، أصيصخ

ديزمالا فرعا

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا محج	رتل 80	رتل 100	رتل 150
ةرتسال محج	رتل 24	رتل 30	رتل 45
كيرحتلا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت .يلعألا	مس / 378N	مس / 378N	مس / نتوين 425
متخلال ءانيم	PTFE		
ةغرسلا يف مكحتلالا	ةغرسلا ميظنت سيلبست Knop		
كيرحتلا ةغرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650		
لمعلال ةراجلال ةجرد	ةجرد -80 ~ 250		
ةسنكم	الكساب اجم 0.098		
ةمالسلا ةيامح	ةدئازلا رايحتلا نم ةيامحال	صراألأطخ / دئازلا رايحتلا نم ةيامحال	ةدئازلا رايحتلا ةجرد نم ةيامحال / صراألأطخ / دئازلا رايحتلا نم ةيامحال
لمعلال ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلا داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصلال نزولا	مك 140	مك 160	مك 200