

## رتل 80-150 دحاو يجاجز لعافم

رصنعلال مقر: KR-80S



### ةمدقم

كربتخمل يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له  
أرتل 80-150 دحاوأل يجاجزلا انلعافم رفوي  
فئاطولاو ةعرسلو ةراجل ةجرد يف مكحتلا  
ةببكرتل التالعافتلل ةيكنانكيما  
ةلباقلل تارايل عم .كلذ ريغو ريطقتلاو  
نإف ، أصيصخ ةمصم التامدخالو صيصختلل  
KinTek دق

### ديزمال فرعا

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا مجح	رتل 80	رتل 100	رتل 150
كيجرتلا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت .ىلعالا	م / س 378N	م / س 378N	م / س 425
متخلاءنم	PTFE		
ةغرسلا يف مكحتلا	ةغرسلا ميظنت سيلبست Knop		
كيجرتلا ةغرس	ةقيقدل يف ةرود 0-650		
لمعلا ةراجل ةجرد	ةجرد 80 ~ 250		
ةسك م	للكساب اجم 0.098		
ةمالسلل ةامح	ةدئازلل ةراجل ةجرد نم ةامحلا / صرألا أطخ / دئازلل رايلا نم ةامحلا		
لمعلا ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلا داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصلال نزولا	مك 140	مك 160	مك 200