

قارح ل ءج رد و ذ ي دوم عل ا دم حم ل 808L ق ي ق د ل ر ب ت خ م ل ا دم حم ة ي ا غ ل ل ء ض ف خ ن م ل ا ر ص ن ع ل ا م ق ر : KTFDV-808



ة م د ق م

808 ء ع س ب ء ي ا غ ل ل ء ض ف خ ن م ق ا ر ح ء ج رد ب م م ج م
ء ج رد -86 ق ا ر ح ء ج رد ب ق ي ق د م ك ح ت ع م ، ر ت ل
ة ي ر ب خ م ل ا ت ا ن ي ع ل ا ن ي خ ت ل ي ل ا ث م ، ء ي و ئ م
أ د ص ل ل م و ا ق م ل ا ذ ا ل و ف ل ا ن م ن ي ت م ل ل ك ي ه

ذ ي ز م ل ا ف ر ع ا

ا ف ص ا و م ل ا	ا ف ص ا و م ل ا
ل ي د و م ل ا	KTFDV-808
ع و ن ل ا	ي د و م ع
ء ع س ل ا	808L
ة ي ل خ ا د ل ا ق ا ر ح ل ا ء ج رد	(ل ي د ع ت ل ل ء ل ب ا ق) ء ي و ئ م ء ج رد -86 ل ي ء ي و ئ م ء ج رد -40
ر ا ذ ن ا ل ا م ا ط ن	ة ي ئ ر م و ء ع و م س م ت ا ر ا ذ ن ا
ء ق ا ط ل ا ر د ص م	ز ت ر ه 50/ت ل و ف 220
ء ق ا ط ل ا ك ا ل ء ت س ا	ء ع ا س 24/ء ع ا س / ط ا و و ل ي ك 15.9
ء ي ا ح ل ا ء ف	I/B
خ ا ن م ل ا ع و ن	N
ا د ا ر ب م ل ا	ر و ل ف ل ا ن م ل ا خ ء ي ء ل ل ق ي د ص ج ي ز م
ط ع ا ض ل ا	ء ء ا ف ك ل ا ء ي ل ا ع ت ا ن و ك م
ذ ي ر ب ت ل ا م ا ط ن	ء ج و ذ م ء ل ق ت س م ذ ي ر ب ت ء م ط ن ا
م ك ح ت ل ا	ء ي م ق ر ض ر ع ء ش ا ش ، ق ي ق د ل ا ت ا ج ل ا ع م ل ا ي ف م ك ح ت
ق ا ر ح ل ا ء ج رد ض ر ع ء ش ا ش	ء ي م ق ر LED ء ش ا ش
ض ب ق م ل ا	PTC ن ي خ س ت ض ب ق م
ذ ي ر ب ت ء ح و ر م	EBM
ء ي ج ر ا خ ل ا د ا و م ل ا	ق و ح س م ل ا ب ي ل ط م ذ ر ا ب ل ا ي ل ع ن ف ل د م ذ ا ل و ف
ء ي ل خ ا د ل ا ء ا ط ب ل ا	أ د ص ل ل م و ا ق م ذ ا ل و ف 304
ء ي ل خ ا د ا ب ا و ب / ف ر ا	(304 أ د ص ل ل م و ا ق م ذ ا ل و ف) ء ي ل خ ا د ا ب ا و ب 4 / ف ر ا 3
ل ز ع ل ا ك م س	م م 120
ل و ص و ل ا ذ ف ن م	(م م 18 ر ط ق) 1
ت ا ل ج ع	4
ي ل ا م ا ج ا ل ا ن ز و ل ا / ي ف ا ص ل ل ا ن ز و ل ا	م ج ك 300/370
ء ي ج ر ا خ ل ا د ا ع ا ل ا	(D H ض ر ع ل ا) م ل م 2000 × م ل م 1010 × م ل م 1090

تافصاوملا	تافصاوملا
هؤلخادلا داعبالا	850 مم × 725 مم × 1335 مم (D H عافتلالا × ضرللا)
هؤبغتلا داعبالا	1280 مم × 1080 مم × 2150 مم (D H ضرللا × 1080 مم × 2150 مم (ضرللا × 1080 مم × 1280 مم