

لعافت مامح رتل 80 عس نيخستلاب ديربتلاريودت زاه تبات ةرارح ةجرذب ةضفخنم ةرارح ةجرذب ةيلاع ةرارح ةجرذب رصنعلا مقرر: KCBP-80



ةمدقم

ديربتلاو نيخستلا تانامك ملى لصلح
KinTek زاه لالخنم دحاو يف لكلا ريودتلاو
ةيلاع ةءافك. ةدوربلا ةئفدتلل KCBH 80L
تاقيببطللاو تاربتخم لل قوئوم ءادأو
ةيعانصلا.

ديزملال فرعا

جذومن	لائسلا موح	لمعلال ةرارح ةجرذب	ديربتلا ةردق	ةلماشلا ةوقلا	رزلال و دملال لدعم	رارقتسا. ةرارح ةجرذب	(مم) داعبالا
KCBH100-20		-20-200 °C	طاو 18638-6966				
KCBH100-30	رتل 100	-30-200 °C	19904-9557W	13.5	م 28 ةقيد / رتل 42	+/- 2 °C	880 * 880 * 1250
KCBH100-40		-40-200 °C	طاو 25334-10698				