

## ةرارح لال ع يزوت زاه ة ة ف د ت 80L

مقرر : ك C B P - 80 رصن عل



### ة م د ق م

د ي ر ب ت ل ل ا و ن ي خ س ت ل ا ت ا ن ا ك م ا ي ل ع ل ص ح ا  
K i n T e k ز ا ه ج ل ل ا ل خ ن م د ح ا و ي ف ل ك ل ل ا ر ي و د ت ل ل ا و  
K C B H 8 0 L ة ة ف د ت ل ل ة د و ر ب ل ا ب ة ة ف د ت ل ل  
ت ا ق ي ب ط ت ل ل ا و ت ا ر ب ت خ م ل ل ق و ث و م ء ا د ا و  
ة ي ع ا ن ص ل ل ا

### د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ج د و م ن	ل ة ا س ل ا م ح ج	ل م ع ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د	د ي ر ب ت ل ا ة ر د ق	ة ل م ا س ل ا ة و ق ل ل ا	ر ز ج ل ل و د م ل ا ل د د م	ر ا ر ق ت س ا ة ر ا ر ح ة ج ر د	( م م ) د ا ع ب ا ل ا
KCBH100-20		-20-200 °C	ط ا و 18638-6966				
KCBH100-30	ر ت ل 100	-30-200 °C	19904-9557W	13.5	م 28 ة ق ي ق د / ر ت ل 42	+/- 2 °C	880 * 880 * 1250
KCBH100-40		-40-200 °C	ط ا و 25334-10698				