

ةيوديلا رزلا ةيراطبلا متخ ةلآ

ررصنل مقرر: PC2N



ةمدقم

زاهج نع ةرابع ةيوديلا رزلا ةيراطبلا متخ ةلآ تاي راطبلا أصيص ممصم ةقدلا يلاع في لغت نم اهريغو LR44 و CR2032 لثم) ةريغصلا رارزألا في ريوطتلا و ثحبلل ةبسانم يهو. (تاليدوملا ضرورلا و ةريغصلا تاعفدلا جاتنإو، تاربتخملا ةيميلعتلا ةيحيضوتلا.

ديزل فرعا

زاهجلا رارط	PC-2N
طغضلا قاطن	0-2 نط (لاكساب اجم 0-25)
سبكملا رطق	موركلا بةي لطم تي زةنا واطسأ يف (د) ملم 32
طغضلا سايقم	طغضلا و طغضلا ل جودزم سايقم ضرع
يسايقلا بلاق	يسايقلا CR20 ةلسلس ةوبع بلاق
متخللا بلاق	خ. ل. CR16، CR20، CR24، CR30 يرايتخا
متخللا طغض	نط 0.8-1.2 ني ماع لكشب
ةرشقلا ةلازا بلاق	خ. ل. CR16، CR20، CR24، CR30 يرايتخا
فالغلا ةلازا طغض	نط 0.4 دودج يف ماع لكشب
ةيلكلا داعبالا	210*165*290mm(LX*W*H)
تادعملا نرو	مك 12

ةنيكاملا مجعل يطي طخت مسرر