

ةضفخنم ةراخ ةجرب مدقتم يدومع ربتخم دمجم رتل 408 ةجرال ةيثلبل داومال ظفحل ةيغلل

ةيولل ةرل: KTFDV-408



ةمدقم

تاربتخم لل ةيغلل ةضفخنم ةراخ ةجرب دمجم روم ، ةيولم ةجرب -86 ةراخ ةجرب قيقدم كحت ثاثل لل يلاثم . تانيلل نم آنزخت ، ةقائل ةيولل ايجولونكتلاو

ديزلل فرعا

ةمدعمل	تافصاومال
ليدومال	KTFDV-408
عونل	يدومع
ةسالا	408L
ةيلخالل ةراخ ةجرب قاطن	(لديلل لباق) ةيولم ةجرب -86 - ةيولم ةجرب -40
رادنللا ماطن	ةيولم ةومسم تاراذل
ةقائل رصم	زتره 50/تلوف 220
ةقائل	900W
ةقائل كالهتسا	ةعاس 24/ةعاس/طاووليك 13.2
ةياملل ةوسم	I/B
خانملا عون	N
دربم	م (HC ةساسا) روللل نم لخال ةيولل قيدص دربم
طعاضال	(دحو و 2) ةءاكل ةيلاع طعاوض
ديربتللا ماطن	لتمللا يلاتملا ديربتلا ماطن
ةراخ ةجرب ي م كحتال	قيدخال عمب ينورتكلل م كحت
ةراخ ةجرب ضرع	ةيولم ضرع ةشاش
ةراخ ةجرب راعشستسا رابسم	PTC
فتكملا ةجورم	ةءاكل ةيلاع ةجورم
يجراخال فالغال ةدام	قوسم لابل يلطم درابلل عل نفلدم ذالوف
ةيلخالل ةنابللا ةدام	أصلل مواقم ذالوف 304
ةيلخالل باوبا / ففرا	304 أصلل مواقم ذالوف) ةيلخالل باوبا 4 / ففرا 3
لزلل كُمس	120 مم
طعاضال ةلداعم ذفم	1 (18 مم)
تالجع	4
يلامللا نزللا / يفاصللا نزللا	م ك 238 / م ك 188

نوع العمل	تفاصيل العمل
عملية استخراج الدعايا (D H عرض)	850 مم * 900 مم * 1780 مم
عملية إدخال الدعايا (D H عرض)	610 مم * 615 مم * 1120 مم
عملية تعبئة الدعايا (D H عرض)	980 مم * 980 مم * 1930 مم
عملية تحميل (20'GP)	12 وحدة