

ي ربت خ م ل ا ي ن ا و ط س أ ل س ب ك م ل ا ب ل ا ق ع ي م ج ت ر ص ن ع ل ا م ق ر : P M A C



ة م د ق م

ب ل ا ق ع م ة ق ي ق د و ة ق و ث و م ة ب ل و ق ي ل ع ل ص ح ا
ة ط غ ا ض ل ا ة ي ن ا و ط س أ ل ا ب ل ا و ق ل ا ع ي م ج ت
و أ ة ق د ل ا ة ق ئ ا ف ق ي ح ا س م ل ل ة ي ل ا ث م . ر ب ت خ م ل ل
ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع م د خ ت س ت و ، ة ق ي ق د ل ا ت ا ن ي ع ل ا
ا ه ر ي و ط ت و د ا و م ل ا ث ا ح ب أ ي ف .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل ي د و م ل ا	P M A S - A	P M A S - B	P M A S - C	P M A S - D	P M A S - E
ة د ا م ل ا	Cr12MoV				
ة ب ا ل ص ل ا ح د ل ا ل ا	HRC60-HRC62				
ة ن ي ع ل ا م ح ح	Φ3 Φ4 Φ5 □ Φ6 Φ8 Φ10mm (M)	Φ12 Φ12 ΦΦ13 Φ13 Φ15 Φ18 Φ20 م م (M)	Φ30 Φ40 م م (م)	Φ50 Φ60 م م (م)	Φ70 Φ70 □ 80 م م (م)
ق م ع ف ي و ج ت ل ا	30 م م (ن)	40 م م (ن)	50 م م (ن)	55 م م (N)	60 م م (N)
د ا ع ب أ ل ا ة ج ر ا خ ل ا	Φ43*93 م م (ا غ ا ف ت ر ا ل ا * ل و ط ل ا)	Φ53*120 م م (ا غ ا ف ت ر ا ل ا * ل و ط ل ا)	Φ73*133mm □ Φ95*133mm(L*H)	Φ115 * 150 م م Φ127 * 150 م م (L * H)	Φ153*180mm □ Φ180*180mm(L*H)
ل ا (م ح ك) ن ز و ل ا	0.75 م ح ك	1.2 م ح ك	3.8 م ح ك □ 6.3 م ح ك	14 م ح ك □ 20 م ح ك	30 م ح ك □ 40 م ح ك

ي ر خ ا م ا ح ا ص ي ص ح ت ن ك م ي