

ر ع س م ل ا ن ي ج س ك أ ل ا ة ل ب ن ق ب ة ي ر ا ر ح ل ا ة م ي ق ل ا ر ا ب ت خ ا ز ا ح ي ك ي ت ا م و ت و أ ل ا

KT-TE4 : ر ص ن ع ل ا م ق ر



ة م د ق م

م ح ف و م ح ف ل ل ي ك ي ت ا م و ت و أ ل ا ر ع س م ل ا ا ذ ه م ؤ ص
ة ج ر د ي ف ة ق د ر ف و ي و ، ب ل ص ل ل د و ق و ل و ا و ك و ك ل
ف ي ي ك ت ع م ، ن ف ل ك 0.0001 ل ل ل ص ت ة ر ا ر ح ل
GB/T213- ر ا ي ع م ل ل م ا ك ل ا ت ت م و ، ه ا ي م ل ل ي ل
ة ي ح ا ت ن ا و ي ر ا ر ح ل ل ل ح ت ل ا ة ق د ن ي س ح ت ل 2008
ا ر ا ب ت خ م ل ا ت ا ئ ي ب ي ف ي ع ا ن ص ل ل ا ر ا ب ت خ ا ل ا
ب ل ط ل ا ة ل ل ع .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ق ي ب ط ل ا	ف ص و ل ا	ة ي س ي ئ ر ل ا ة د ا ف ا ل ا
ة ا ط ل ا ت ا ط ح م م ح ف ف ي ن ص ت	ق و س م ل ا ن ي م و ت ي ب ل ا م ح ف ل ل ي ن ي ت و ر ل ا ة ي ر ا ر ح ل ا ة م ي ق ل ا ر ا ب ت خ ا ة ي ا ل ع ل ا ق ا ر ت ح ا ل ب ق ت ي ن ي ل ل ا و ، ي ن ي م و ت ي ب ل ا ه ب ش م ح ف ل ا و .	ق ا ر ت ح ا ل ا ة ا ف ا ك ز ي ز ع ت و ، د و ق و ل ل ا و ا ه ل ا ب س ن ن ي س ح ت ن ي د ر و م ل ا ر ي ت ا و ف ي ف ة ا ط ل ا ي و ت ح م ن م ق ق ح ت ل ا و .
ي ر ا ر ح ت ل م ح ف ل ا ة د و ج ص ح ف	ل و س ع م ل ا و ا ح ا ل م ح ف ل ا ن م ي ر ا ر ح ت ل ا ق ق ح ت ل ا و ت ا ل ت ا ل ف ر ط ل ا ص ر ح ف ئ ا و ا و ل ا و ل ق ن ل ز ك ا ر م ي ف ط و ل م ا و .	ا ف ي ن و ن ا ق ا ه ن ع ا ف د ل ل ة ل ب ا ق و ة م ت ع م ي ر ا ر ح ت ا د ي د ح ت م ي د ق ت GB/T 213-2008 ر ي ا ع م ع م ة ق ف ا و ت م و .
ي ن د ع م ل ك و ك ل م ح ف م ي ي ق ت	ا ت ا د و ن ا و ، ك و ك ل ا ه ب ش و ، ي ن د ع م ل ك و ك ل م ح ف ل ا ق د ل ا ي ل ا ع ي ر ا ر ح ف ي ص و ت ر ه ا ص ل م ا و ة ي ل ا ع ل ا ن ا ر ف ا ل ا ي ف ة م د ح ت س م ل ا ن و ب ر ك ل ا	ا ت ا ف ل م ل ب و ل ط م ل ا ة م ر ا ص ل ا ة ا ط ل ا ة ف ا ت ك ت ا ف ص ا و م ن ا م ص ة ي ل ا ع ل ا ن ا ر ف ا ل ا ة ر ق ت س م ل ا ة ر ا ر ح ل ا ف ي ر ع ت
ة ي ر ع ص ل ب ا و ش ل م ي ي ق ت ا ت ا ف ل م ا و	ا ت ا ص و ف ر م و ، م ح ف ل ل ر ع ص ل ل ب ا و ش ل ل ي ر ا ر ح ل ا ي م ل ل س ا ي ق ل ا و ا ع ي م ل ا ر ي ر س ل ا ي ف ق ا ر ت ح ا ل ل ن د ا ع م ل ا ت ا ف ل م و ، ل ي س ع ل ا م ا د خ ت س ل ا	م ا د خ ت س ل ل ا ل ة ل ب ا ق ل ا ة د و ج ل ا ة ص ف خ ن م د و ق و ل ا ت ا ق ف د ت د ي د ح ت ي ئ ي ب ل ل ا ت ا ت م ا ل ا و م ح ا ن م ل ا ت ا ي ا ف ن ن ي م ت م ع م
ا ت ا ي و ا م ي ك و ر ت ب ل ا د و ق و ة ا م ح ل ل ي ل ي ل و ر ت ب ل ا ك و ك ل م ح ف و	ا ت ي ز ا ي ا ق ب و ، ل ي و ر ت ب ل ا ك و ك ل م ح ف ي ف ي ل ع ل ا ن ي خ س ت ل ا م ي ق د ي د ح ت ف ي ا ف ص ل م ل ا ة ي ن و ب ر ك ل ا ة ي و ن ا ت ل ا ت ا ج ت م ن م ل ا و ، ل ي ق ت ل د و ق و ل ا	ة ي ع ا ن ص ل ل ا ت ا ي ا ل ل ل ا ة ق ي ق ل ل ا ط ل خ ل ا ت ا ب ا س ح ن ي ك م ت ة ي و ن ا ت ل ا ة ي و ا م ي ك و ر ت ب ل ا ة ر ا ر ح ل ا ة د ا ع ت س ا ة م ط ن ا و
د و ق و ل ا و ة ي و ي ح ل ا ة ل ك ل ا ر ا ب ت خ ا (RDF) ا ت ا ي ا ف ن ل ا ن م ق ت س م ل ا	ر و س ك و ، ة ب ب م ل ا ة ي ع ا ر ز ل ا ة ي و ي ح ل ا ة ل ك ل ل ي ل ل ح ت ل ا ص ح ف ل ا ة ي ع ا ن ص ل ل ا ت ا ي ا ف ن ل ا د و ق و و ، ة ي ل ب ل ا ة ل ص ل ل ا ت ا ي ا ف ن ل ا	ر ي ا ع م ي ل ع 0.1% ة ق د ة د ح و م ل ا ة ا ط ل ا ج ا ت ن س ي ي ا ق م ر ي ف و ت د د ح ت م ل ا ة ا ط ل ا ل ي و ح ت ل (ك ي و ز ن ب ل ا ص م ح

ة م ل ع م ل ا	ا ر ا ط : ا ت ا ف ص ا و م ل ا ة م ي ق (KT-TE4)
ف ن ص ل ا م ق ر	KT-TE4
ة ي ر ا ر ح ل ا ة ع س ل ا	ن ف ل ك / ل و ج 10,500 ي ل ا و ح
ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ة ق د	(ن ف ل ك ي ل م 0.1) ن ف ل ك 0.0001
ر ا ب ت خ ا ل ا ة م	ة ي ن ع ل ل ك ل ق ي ق د 15 ي ل ا و ح
ي ج ر ا خ ل ا م ا ل ا ف ا ل ع ع س	ا ر ت ل 30
ة ي ل ا د ل ا ة ن ا و ط س ل ا ة ا م ع س	ر ت ل 2.3 ي ل ا و ح
ه ا ي م ل ا ة م ك ا ط خ	م ح 0.1 ± ≤
ل ا ع ا ش ا ل ا د ح	ا ت ل و ف 24
ل ا ع ا ش ا ل ا ت ي ق و ت ل س ل س ت	ق ئ ا ق د 6 ل ا ع ا ش ل ا ص ا ف
ة ي ر ا ر ح ل ا ة م ي ق ل ا ة ي ر ا ر ك ت / ة ق د	(ك ي و ز ن ب ل ا ص م ح ر ا ي ع م) 0.1% ≤
ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د س ا ي ق ا ط ن	ة ي و ئ م ة ج ر د 65 ل ل ا ة ي و ئ م ة ج ر د 0
ة ط ي ح م ل ا ل ي ع ا ش ت ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د ق ا ط ن	ة ي و ئ م ة ج ر د 40 ل ل ا ة ي و ئ م ة ج ر د 5

هملعمل	(زارط: KT-TE4) نافصاوملا همي
ةقاطلا ادا م اابلط م	زتره 50, $\pm 10\%$ تلو ف 220 ددرتم رايت
ةقاطلا كالهتسا	طاو 300 <
ةليلحتلا رياعملل لاثت مالا	(محفلة رارحلا هميقلل ديحت) GB/T 213-2008
ضغلل او مدختس مالا هج او	ةوطخب ةوطخ ةمئاق اابلط م عم ةريبك LCD ةشاش
مكحتلال او لاصتالاع يسوت	Windows XP / PC ماطن ل مأكت ،يرايتخ USB ذفنم