

ربتخم لل كيتاموتوالا درابل كيتاتسوزي إال سبكم ل (Cip) 20T/40T/60T/ 100T

رصنعل م قر: PCIA



Introduction

انسبكم عم ءافكب تانيعل ريضحت يواستمل درابل ربتخم لل كيتاموتوالا ثاحبأ يف عساو قاطن يلع مدختسُت. طغضال ءة. ينورتكل إال تاغانصل او ءلديصل او داومال سبكمب ءنراقم ركبأ أمكحت و ءنورم رفوي ءة. يئابرهكلال يناململ فيظننل

ديزلم فرعا

راهجل رارط	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
طغضال قاطن	0-20T	0-40T	0-60T	0-100.0T
رطق سبكمال	تيز ءناوئسأ يف (د) مم 110 موركلال ءة لطم	تيزال ءناوئسأ يف (د) مم 130 موركلال ءة لطم	تيزال ءناوئسأ يف (د) مم 150 موركلال ءة لطم	ءناوئسأ يف (د) مم 200 موركلال ءة لطم
ءة لطم	طغضال جم انرب - جم انربال طغض - فيفخت - جم انربال تيبثت - توقومال طغضال	طغضال جم انربال طغض - جم انربال زاجتخ - توقومال	طغضال - جم انربال طغض - جم انربال زاجتخ - توقومال طغضال فيفخت	طغضال جم انربال طغض - جم انربال زاجتخ - توقومال
ليوحت طغضال	ايقائقل جم انربال موقى هلمحتت يذل طغضال ليوحتت ءة لعل	يذل طغضال ايقائقل جم انربال ليوحتت ءة لعل	طغضال ايقائقل جم انربال ليوحتت ءة لعل	ليوحتت ايقائقل جم انربال موقى ءة لعل هلمحتت يذل طغضال ايقائقل
صرع ال ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش
ءامح بادعالم	بابب يذالوفال حولل ءة لعل يوضع ياجز	ياجز بابب يذالوفال حولل ءة لعل يوضع	ياجز بابب يذالوفال حولل ءة لعل يوضع	ياجز بابب يذالوفال حولل ءة لعل يوضع
طغضال نكاسال	لاكساب اجم 300	لاكساب اجم 300	لاكساب اجم 300	لاكساب اجم 300
طغضال ءفرغ نكاسال	Φ30×150 مم (م×ن)	Φ40×150 مم (م × 150 م × ن)	Φ50×150 مم/30×150 مم	Φ60×150 مم (م×150 م)
طوش ءناوئسأال (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
ءنصن ءناوئسأال	ءحولل ججراؤمالم ارذل لكىه ءجراؤمالم ارذل لكىه ءولعل لىغشئلل ءمءالم رنكأ يولعل	نم يولعل ءنجلل ججراؤمالم ارذل لكىه ءمءالم رنكأ يولعل ءجراؤمالم ارذل لكىه لىغشئلل	يولعل ءنجلل ججراؤمالم ارذل لكىه ارذل لكىه يولعل زازهل ارذل نم ءمءالم رنكأ يولعل ءجراؤمالم لىغشئلل	يولعل ءنجلل ججراؤمالم ارذل لكىه ارذل لكىه يولعل زازهل ارذل نم ءمءالم رنكأ يولعل ءجراؤمالم لىغشئلل
ءاعبال ءيخراخال	240×390×560 (لوط × صرع × ءافترا × صرع)	280 × 460 × 660 (ءعاسال×صرع×لوط)	/	330 × 580 × 720 (لوط × صرع × ءافترا × ءافترا)
ءقاط رصم بادعالم	220 صيصخت نكمى (طاو 550 /110ت/لوف)	220 صيصخت نكمى (طاو 550 /110ت/لوف)	220 صيصخت نكمى (طاو 550 /110ت/لوف)	220 صيصخت نكمى (طاو 550 /110ت/لوف)
ءامعالم نزو	مك 120	مك 180	مك 240	مك 290