


رَبْتِخْمَلَلْ يَكِي تَامَوْتَوَالْ دِرَابَلْ يَكِي تَاتَسُوَزِي إِلْ سَبْ كَمَلْ (Cip) 20T/40T/60T/ 100T

رَصْنَعَلْ مَقْر: PCIA



مَدَقْم

ان سب كم عم ءافكب تانيعل ريزحت
يواستمل درابل ربتيخملل يكي تاموتوال
ثاحبأ يف عساو قاطن يلع مدختست . طغضال
ةينورتكللإل تاغانصلالو ءلديصلالو داومال
سب اك م ب ءنراقم ربكأ أم كحتو ءنورم رفوي
ةيئابرهكلال يناكملال فيظنتال

ديزمل فرعا

راهجل رارط	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
طغضال قاطن	0-20T	0-40T	0-60T	0-100.0T
رطق سب كم مل	تيز ءناوئسأ يف (د) مم 110 موركلال ءي لطم	تيزال ءناوئسأ يف (د) مم 130 موركلال ءي لطم	تيزال ءناوئسأ يف (د) مم 150 موركلال ءي لطم يف (د) مم 150 موركلال ءي لطم موركلال ءي لطم ءناوئسأ	ءناوئسأ يف (د) مم 200 موركلال ءي لطم موركلال ءي لطم تيزال
ءي لعم طغضال	طغضال جم ان رب - جم ان ربال طغض - في فخ - جم ان ربال تيبثت - توقومال طغضال	جم ان ربال طغضال - جم ان ربال طغضال - جم ان ربال زاجتخ - جم ان ربال زاجتخ - توقومال	طغضال - جم ان ربال طغضال - جم ان ربال زاجتخ - جم ان ربال زاجتخ - توقومال طغضال في فخ	جم ان ربال طغض - جم ان ربال طغض - في فخ - جم ان ربال زاجتخ - توقومال
لي وحت طغضال	اي ئاقلت جم ان ربال موقى هلمحتت يذل طغضال لي وحتت ءي لعم	يذل طغضال اي ئاقلت جم ان ربال لي وحتت ءي لعم	طغضال اي ئاقلت جم ان ربال لي وحتت ءي لعم	لي وحتت اي ئاقلت جم ان ربال موقى ءي لعم هلمحتت يذل طغضال اي ئاقلت
صرع ال ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش
ءي ام تاءع مل	بابب يذال ولفل حولل ءي امح يوضع	ي حاجز بابب يذال ولفل حولل ءي امح يوضع	ي حاجز بابب يذال ولفل حولل ءي امح يوضع	ي حاجز بابب يذال ولفل حولل ءي امح يوضع
طغضال نكاسال	لاكساب اجم 300	لاكساب اجم 300	لاكساب اجم 300	لاكساب اجم 300
طغضال ءفرع نكاسال	Φ30×150 مم (م×ن)	Φ40×150 مم (م×150 مم×ن)	Φ50×150 مم/30×150 مم	Φ60×150 مم (م×150 مم)
طوش ءناوئسأ ال (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
ءنصن صئاصح ءي لعم	ءحولل ججراتم ال عارذل لكىه ءجراتم ال عارذل لكىه ءي لعم ليغشئلل ءمءالم رتكال يولعل	نم يولعل ءنجلل ججراتم ال عارذل لكىه ءمءالم رتكال يولعل ءجراتم ال عارذل ليغشئلل	يولعل ءنجلل ججراتم ال عارذل لكىه عارذل لكىه يولعل زازهل عارذل نم ءمءالم رتكال يولعل ءجراتم ال ليغشئلل	يولعل ءنجلل ججراتم ال عارذل لكىه عارذل لكىه يولعل زازهل عارذل نم ءمءالم رتكال يولعل ءجراتم ال ليغشئلل
ءاعبال ءي راجال	240×390×560 (لوط × صرع × ءافترا × صرع)	280 × 460 × 660 (ءعاسال×صرع×لوط)	/	330 × 580 × 720 (لوط × صرع × ءافترا × ءافترا)
ءقاط رصم تاءع مل	220 صيصخت نكم (مي) طاو 550 (110/ت/لوف)	220 صيصخت نكم (مي) طاو 550 (110/ت/لوف)	220 صيصخت نكم (مي) طاو 550 (110/ت/لوف)	220 صيصخت نكم (مي) طاو 550 (110/ت/لوف)
تاءع مل نزو	مك 120	مك 180	مك 240	مك 290