


ربتخم لل كيتاموتوالا درابل كيتاتسوزي إلسب كملا (Cip) 20T/40T/60T/ 100T

رصنعل م قر: PCIA



مدمقم

انسبكم عم ءافكب تانيعل ريصحت
يواستملا درابل ربتخم لل كيتاموتوالا
ثاحبأ يف عساو قاطن يلع مدختسُت . طغضلا
ةينورتكللإل تاغانصلو اولديصلو داوملا
سبكمب ءنراقم ركبأ أمكحتو ءنورم رفوي
ةيئابرهكلل ينامملا فيظنننلا

ديزمل فرعا

راهجل رارط	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
طغضلا قاطن	0-20T	0-40T	0-60T	0-100.0T
رطق سبكملا	تيز ءناوئسأ يف (د) مم 110 موركلا ب ءي لطم	تيزلا ءناوئسأ يف (د) مم 130 موركلا ب ءي لطم	تيزلا ءناوئسأ يف (د) مم 150 موركلا ب ءي لطم موركلا ب ءي لطم تيزلا ءناوئسأ	ءناوئسأ يف (د) مم 200 موركلا ب ءي لطم تيزلا
ءي لعم طغضلا	طغضلا جم انرب - جم انربلا طغض في فخ - جم انربلا تيبثت توقوملا طغضلا	جم انربلا طغضلا - جم انربلا طغضلا طغضلا في فخ - جم انربلا زاجتخا - توقوملا	طغضلا - جم انربلا طغضلا جم انربلا زاجتخا - جم انربلا توقوملا طغضلا في فخ	جم انربلا طغض - جم انربلا طغض في فخ - جم انربلا زاجتخا توقوملا
لي وحت طغضلا	ايقاقتل جم انربلا موقوي هلمحتت يذلا طغضلا لي وحت ةنعلا	يذلا طغضلا ايقاقتل جم انربلا لي وحت ةنعلا	طغضلا ايقاقتل جم انربلا لي وحت ةنعلا	لي وحتب ايقاقتل جم انربلا موقوي ةنعلا هلمحتت يذلا طغضلا ايقاقتل
صرعلا ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش
ءيامح تادعلا	بابب يذالوفلا حوللا ءيامح يوضع	يچاجز بابب يذالوفلا حوللا ءيامح يوضع	يچاجز بابب يذالوفلا حوللا ءيامح يوضع	يچاجز بابب يذالوفلا حوللا ءيامح يوضع
طغضلا نكاسلا	لاكساب اجمي 300	لاكساب اجمي 300	لاكساب اجمي 300	لاكساب اجمي 300
طغضلا ءفرغ نكاسلا	Φ30×150 (م × ن)	Φ40×150 (م × م × 150 م × ن)	Φ50×150 / 30×150 م م	Φ60×150 (م × م × 150 م)
طوش ءناوئسأ (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
عنص صئاصح ةنعلا	ءحولل ججراتملا عارذلا لكيه ججراتملا عارذلا لكيه ءيولعلا ليغشئلل ءمءالم رنكا يولعلا	نم يولعلا ءنجلل ججراتملا عارذلا لكيه ءمءالم رنكا يولعلا ججراتملا عارذلا ليغشئلل	يولعلا ءنجلل ججراتملا عارذلا لكيه عارذلا لكيه يولعلا زازهلل عارذلا نم ءمءالم رنكا يولعلا ججراتملا ليغشئلل	يولعلا ءنجلل ججراتملا عارذلا لكيه عارذلا لكيه يولعلا زازهلل عارذلا نم ءمءالم رنكا يولعلا ججراتملا ليغشئلل
داعبالا ءي راجلا	240×390×560 (لوط × صرع × ءافترا × صرع)	280 × 460 × 660 (ءعاسلا × صرع × لوط)	/	330 × 580 × 720 (لوط × صرع × ءافترا × ءافترا)
ءقاط رصم تادعلا	220 صيصخت نكمي (طاو 550 /110) ت/لوف	220 صيصخت نكمي (طاو 550 /110) ت/لوف	220 صيصخت نكمي (طاو 550 /110) ت/لوف	220 صيصخت نكمي (طاو 550 /110) ت/لوف
تادعلا نزو	مك 120	مك 180	مك 240	مك 290