

25T / 30T / 50T نخس مالا يكي تاموتو والة يرب تخم ل تا بي بح ل س ب كم

رصن ل مقرر: PCAH



مقدم

س ب كم عم ة افك ب ك ت اني ع ري ض ح ت ب م ق ان ب ص ا خ ل ن خ س م ل ا ي ك ي ت ا م و ت و ا ل ا ر ب ت خ م ل ا 50T ل ص ي ي ذ ل ا ط غ ض ل ا ق ا ط ن ل ص ف ب ف ل ت خ م ل ة ي ل ا ث م ي ه ف ، ق ي ق د ل ا م ك ح ت ل ا و ت ا ع ا ن ص ل ا .

ديزم ل ا فر ع

راهج ل ا راط	PCA-25T1818/1818G	PCA-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	pcah-40t4040/40g
طغض ل ا قاطن	ن ط 0-25.0	ن ط 0-25.0	ن ط 0-30.0	ن ط 0-40.0
ه ي ل م ع طغض ل ا	ت ب ت ت - ج م ا ن ر ب ل ا طغض ل ا طغض ل ا ف ي ف ح ت - ج م ا ن ر ب ل ا ت و ق و م ل ا	ت ب ت ت - ج م ا ن ر ب ل ا طغض طغض ل ا ف ي ف ح ت - ج م ا ن ر ب ل ا ت و ق و م ل ا	طغض ل ا ج م ا ن ر ب - ج م ا ن ر ب ل ا طغض طغض ل ا ف ي ف ح ت - ج م ا ن ر ب ل ا ت ب ت ت ت و ق و م ل ا	ج م ا ن ر ب ل ا طغض - ج م ا ن ر ب ل ا طغض طغض ل ا ف ي ف ح ت - ج م ا ن ر ب ل ا ت ب ت ت ت و ق و م ل ا
ه ا ر ح ه ج ر د ن ي ح س ت ل ا ق ل ا	300.0 °C / 500.0 °C - ة فرغ ل ا ه ا ر ح ه ج ر د 300.0 °C / 500.0 °C	300.0 °C / 500.0 °C - ة فرغ ل ا ه ا ر ح ه ج ر د	300.0 °C / 500.0 °C / 500.0 °C - ة فرغ ل ا ه ا ر ح ه ج ر د	300.0 °C / 300.0 °C - ة فرغ ل ا ه ا ر ح ه ج ر د
ل ز ع ل ا ه ق ي ر ط	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ل ا ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل د ر و ت س م ل ز ع ح و ل
ه ق ي ر ط د ي ر ب ت ل ا	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ء ي ر ا ي ت خ ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ء ي ر ا ي ت خ ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا [ء ي ر ا ي ت خ ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ء ي ر ا ي ت خ ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]
م ح ج ه ح ي ف ص ل ا ة ن خ ا س ل ا	180×180 م م (M×N)	200×200 م م (M×N)	300×300 م م (M×N)	400 × 400 م م (M × N)
د ا ع ا ل ا	300×390×560 م م (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)	300×390×560 م م (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)	400×490×580 م م (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)	500×550×620 م م (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)
ه ق ا ط ل ا د و ز م	1700 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 220 (ت ل و ف /110 ت ل و ف)	1700 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 220 (ت ل و ف /110 ت ل و ف)	3500 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 220 (ت ل و ف /110 ت ل و ف)	5500 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 220 (ت ل و ف /110 ت ل و ف)
ن ز و ل ا	140 م ج ك	140 م ج ك	280 م ج ك	480 م ج ك