

ةرارل ال يلاع يكي تاموت وأ يرارل سبكم PPL :رصنع ال مقرر



ةمدقم

ةرارل ال يلاع يكي تاموت وأ يرارل سبكم ال
نخاس يكي لورديه يرارل سبكم نع ةرابع
ةرارل ةجرد يلاع لل مكحتلل ممصم روطم
جتنم ال ةدوج ةجلاع و

ديزم ال فرع

ةأال زارط	PP-900L
طغض ال قاطن	0-10T
طغض ال ةلمع	توقوم ال طغض ال في فخ-طغض ال جمانرب-طغض ال جمانرب-طغض ال جمانرب
طغض ال سابتحا تقو	ةينات ~ ةينات 1
ةناوطل ال طوش	80 مم
نخس ال ةرارل ةجرد	ةيوئم ةجرد 1000 يتح
بلال ال ةدام	(ةيلاع ال ةرارل تاجردل ةمواقم ةدام) لكين ال اساس ةكيبس
ةني ال محج	م 10-30
بلال ال لكش	م 50 × 90
نرف ال رايغ	م 60
هك زاال محج	(عافترال × صرغ ال × لوطل) 400 × 380 × 780
ةقاطل رصم	زتره 50 تلوف 220
قوسم ال صارقأ سبكم داعبأ ططخم	