

قارح لال ي ك ي ك ي ت ا م و ت و أ ي ر ا ر ح س ب ك م PPL: رص ن ع ل ا م ق ر



ة م د ق م

ة قارح لال ي ك ي ك ي ت ا م و ت و أ ل ي ر ا ر ح ل س ب ك م ل ا
ن خ ا س ي ك ي ل و ر د ي ه ي ر ا ر ح س ب ك م ن ع ر ا ب ع
ة قارح لال ة ج ر د ي ف ل ا ع ل ل م ك ح ت ل ل م م ص م ر و ط ت م
ج ت ن م ل ا ة د و ج ة ج ل ا ع م و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة ا د ا ل ز ا ر ط	PP-900L
ط غ ص ل ا ق ا ط ن	0-10T
ط غ ص ل ا ة ل م ع	ت و ق و م ل ا ط غ ص ل ا ف ي ف ح ت - ط غ ص ل ا ج م ا ن ر ب - ط غ ص ل ا ج م ا ن ر ب - ط غ ص ل ا ج م ا ن ر ب
ط غ ص ل ا س ا ب ت ح ا ت ق و	ة ن ا ت ~ ة ن ا ت 1
ة ن ا و ط س ا ل ا ط و ش	80 م م
ن ي ح س ت ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د	ة ي و ة م ة ج ر د 1000 ي ت ح
ب ل ا ق ل ا ة د ا م	(ة ل ا ع ل ا ة ر ا ر ح ل ا ت ا ج ر د ل ة م و ا ق م ة د ا م) ل ك ي ن ل ا ا ه س ا س ا ة ك ي ب س
ة ن ي ع ل ا م ح ح	م م 10-30
ب ل ا ق ل ا ل ك ش	م م 50 × 90
ن ر ف ل ا ر ا ي ع	م م 60
ه ل ك ز ا ه ج ل ا م ح ح	(ع ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا) 400 × 380 × 780
ة ق ا ط ل ا ر د ص م	ز ت ر ه 50 ت ل و ف 220
ق و ح س م ل ا ص ا ر ق ا س ب ك م د ا ع ا ب ا ط ط خ م	