

ةرارل ال يلاع يكي تاموت وأ يرارل سبكم PPL :رصنل مقرر



ةمدقم

ةرارل ال يلاع يكي تاموت وأ يرارل سبكم ال
نخاس يكي لورديه يرارل سبكم نع ةرابع
ةرارل ةجرد يلاع لل مكحتل لمصم روطم
جتنم ال ةدوج ةللاع و

ديزم ال فرعا

ةأال زارط	PP-900L
طغض ال قاطن	0-10T
طغض ال ةلمع	توقوم ال طغض ال في فخ-طغض ال جم انرب-طغض ال جم انرب-طغض ال جم انرب
طغض ال سابحتا تقو	ةينات ~ ةينات 1
ةناوطل ال طوش	80 مم
نخس ال ةرارل ةجرد	ةيوئم ةجرد 1000 يتح
بلال ال ةدام	(ةللاع ال ةرارل تاجردل ةمواقم ةدام) لكين ال اساس ةكيبس
ةنل ال محج	Φ10-30 مم
بلال ال لكش	Φ50 × 90 مم
نرف ال رايغ	Φ60 مم
هلك زاال محج	400 × 380 × 780 (لوطل) × صرل × لوطل
ةقاطل رصم	زتره 50 تلوف 220
قوسم ال صارقأ سبكم داعبأ ططخم	