

KT-ZM: رصنع لاقر



ةمدقم

[illegible]

ديزمل فرعا

هيسيسئرلر دائئالف	فصولا	قىبطتال
تولتالغنم تبالصلل ةقئاف قيققلا واً نتسجنتل ديبرك طئاسو عغرسب ءكبش 200 نم لقا لىل قبالصل نداعلم لىل قلق عم	ت،تئارجلال) نداعلم تاماخو، روصال اياطشو، بلل تانغن حنط XRF/XRD لىل حنطو صخفلل (دئجلل اام، زترلاوكلال	يحول ويحل فاشكتسال نىدعتلاو
معدل تانغنلا ءلالغم عغرس حىي عغرسلا لىل وريدهي تبتتال جائتالال هصرأ يى لىل علف تقولا يى لىل ملىل تالىدعت	تامالال، ءبلمل داومال، دئدئلل كئابسلال، ذالولف تخب حنط رهصلل تالىل مع، ائأتل ءدولا ءبقارم تاربتخم يى لىل ملىل	هئندعلم ءدولا ءبقارم
ءقو ءلالغم طغص ءلباق نمصى دجومل تاميسسجل مچل لىل قلق XRF. تابىبج دادغل لىل لىل حنط	ن،نطلال، سبجلال، يىلجل رىجلال، نمئسلا رنكل تانغن دادغل هئىنسلل ءعشالال ءرولفلل فىط ساىقل جازجال تاطلل و	انلبل داومو نمئسال
هئراطلمل داومال معانلابل رابغلل لىل قلىل حنطل تاموچم هئاطلال لىل علف ائأتل هئراطلمل هئىنلا تانوكم لىل طفاچ اام	كلكل مچفو، هئراطلمل دامرال، كلكل مچفو، مچفلل حنطو قحس دامرال، تىبركلل قوتچمو، هئرارلل همقىلل لىل حنطل لىل ورتببال	هئاطلا دىلوتو مچفل
كئابسل نم ءنوصنصل حنطال تاموچم لىل علف لىل علف ءمواقم نىدعلم دئجلل هئىل بوغرملا رىل تولتالغنم ءصاخ	اى،نوكوززلال، ان،مىلولال، اامال، كئامىرارسلل قىچاسمل قىققلل حنطال هئائىمىكلل صالئئسلا واً دىلبلل قبق هئرارلل موقامل بوتولال	داومالو كئامىرارسلل حنط هئرارلل ءمواقم
هئنادىم تانغنل نم ازئلمل دادلالابل حمست ءدءعلم هئىوالا تاراىخ هئحوم حنط رىياعم تحت ءركم	تافانللال، قراقلمل دامرو، ءففءلمل ءأمالال، ءبزلال بل حنط هئلقئلل نداعلمل عن كشفلل قبالصلل هئىوانصلل	تافانلالو ءبزلال رابئخ هئئىلبل

تېبىئىي ئالەم	(طاۋۇلنىڭ) ەقائىل فىننىتى	(رودىمار) جاتىن ئالەمى	(ەكەش) جىرىمىل تىبىي جىمى	(مىم) ەيىغىت تىبىي جىمى	زاتىيالى ەرىمى
يىكىتاتاموتۇا يىكىلورىدى	1.1 / 1.5	100	80 - 200	≤ 13	KT-ZM-1Y
يىكىتاتاموتۇا يىكىلورىدى	1.1 / 1.5	200	80 - 200	≤ 20	KT-ZM-2DY
يىكىتاتاموتۇا يىكىلورىدى	1.1 / 1.5	100 × 2	80 - 200	≤ 13	KT-ZM-2Y
يىكىتاتاموتۇا يىكىلورىدى	1.5 / 1.5	100 × 3	80 - 200	≤ 13	KT-ZM-3Y
يىكىتاتاموتۇا يىكىلورىدى	1.5 / 1.5	300	80 - 200	≤ 25	KT-ZM-3DY
يىكىتاتاموتۇا يىكىلورىدى	1.5 / 1.5	100 × 4	80 - 200	≤ 13	KT-ZM-4Y
يىكىتاتاموتۇا يىكىلورىدى	1.5 / 1.5	100 × 6	80 - 200	≤ 13	KT-ZM-6Y
يىكىتاتاموتۇا يىكىلورىدى	1.5 / 1.5	1000	80 - 200	≤ 26	KT-ZM-1000Y