

# 25T / 30T / 50T نخسملايكي تاموتوأل اي ربت خم الم تابي بحل سبكم

رصن عل مقرر: PCAH



## مقدم

سبكم عم ءافكب كاتاني ع ريضحتب مق انب صاخلا نخسملايكي تاموتوأل اي ربت خم الم 50T ل لصي يذلا طغضلا قاطن لصفب فل تخم ل ءة لاثم يهف ، قيقدل م كحتلاو اتاعانصل.

## ديزملا فرع

راهحل رارط	PCA-25T1818/1818G	PCA-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	pcah-40t4040/40g
طغضلا قاطن	نط 0-25.0	نط 0-25.0	نط 0-30.0	نط 0-40.0
ءة ل عم طغضلا	تببثت - جمانربلا طغضلا طغضلا فيفخت - جمانربلا توقوملا	تببثت - جمانربلا طغض طغضلا فيفخت - جمانربلا توقوملا	طغضلا جمانرب - جمانربلا طغض طغضلا فيفخت - جمانربلا تببثت توقوملا	جمانربلا طغض - جمانربلا طغض طغضلا فيفخت - جمانربلا تببثت توقوملا
ءراح ءجرد نيحست بل اقل	ءفرغلا ءراح ءجرد 300.0 °C / 500.0 °C	ءفرغلا ءراح ءجرد 300.0 °C / 500.0 °C	ءفرغلا ءراح ءجرد 300.0 °C / 500.0 °C / 500.0 °C	ءفرغلا ءراح ءجرد 300.0 °C / 300.0 °C
لزعلا ءقيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول دروتسم لزع حول
ءقيرط ءيربلا	ءاملاب ءيربلا اب عيرس ءيرب [ءيرايخا ءاملاب ءيرب ءنيكام]	ءاملاب ءيربلا اب عيرس ءيرب [ءيرايخا ءاملاب ءيرب ءنيكام]	ءاملاب ءيربلا اب عيرسلا ءيربلا [ءيرايخا ءاملاب ءيرب ءنيكام]	ءاملاب ءيربلا اب عيرس ءيرب [ءيرايخا ءاملاب ءيرب ءنيكام]
مجم ءحيفصل ءنخاسلا	180×180 مم (M×N)	200×200 مم (M×N)	300×300 مم (M×N)	400 × 400 مم (M × N)
ءاعبالا	300×390×560 مم (ءافترال×صرعلا×لوطلا)	300×390×560 مم (ءافترال×صرعلا×لوطلا)	400×490×580 مم (ءافترال×صرعلا×لوطلا)	500×550×620 مم (ءافترال×صرعلا×لوطلا)
ءقاطلا ءوزم	1700 صيصخت نكمي (طاو تلفوف/110)	1700 صيصخت نكمي (طاو تلفوف/110)	3500 صيصخت نكمي (طاو تلفوف/110)	5500 صيصخت نكمي (طاو تلفوف/110)
نرول	140 مجك	140 مجك	280 مجك	480 مجك