

25T / 30T / 50T ان ب صا خ ل ا ن خ س م ل ا ي ك ي ت ا م و ت و ا ل ا ة ي ر ب ت خ م ل ا ت ا ب ي ب ح ل ا س ب ك م

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PCAH



Introduction

س ب ك م ع م ة ا ف ك ب ك ت ا ن ي ع ر ي ض ح ت ب م ق ا ن ب ص ا خ ل ا ن خ س م ل ا ي ك ي ت ا م و ت و ا ل ا ر ب ت خ م ل ا 50T ل ا ل ص ي ي ذ ل ا ط غ ض ل ا ق ا ط ن ل ص ف ب ف ل ت خ م ل ة ي ل ا ث م ي ه ف ، ق ي ق د ل ا م ك ح ت ل ا و ت ا ع ا ن ص ل ا .

د ي ز م ل ا ف ر ع

ز ا ه ج ل ا ز ا ر ط	PCA-5T1212/1212G	pcah-25t1818/1818g	pcah-25t2020/2020g	pcah-30t303030/3030g	PCAH-40T4040/40G
ق ا ط ن ط غ ض ل ا	ن ط 0-5.0	ن ط 0-25.0	ن ط 0-25.0	ن ط 0-30.0	ن ط 0-40.0
ع ي ل ع م ط غ ض ل ا	ت ي ب ت - ي ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ج ا ن ر ب ل ا ت و ق و م ل ا	ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا	ج ا ن ر ب - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا	ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا	ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا
ف ر ا ح ة ج ر د ن ي ح س ت ب ل ا ق ل ا	300.0 °C / 500.0 °C / 500.0 °C - ة ر ا ح ة ج ر د	300.0 °C / 500.0 °C - ة ر ا ح ة ج ر د	300.0 °C / 500.0 °C - ة ر ا ح ة ج ر د	300.0 °C / 500.0 °C - ة ر ا ح ة ج ر د	300.0 °C / 300.0 °C - ة ر ا ح ة ج ر د
ق ي ر ط ل ز ع ل ا	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ل ا ح و ل ا	ل ز ع ح و ل د ر و ت س م ل ز ع ح و ل د ر و ت س م	ل ز ع ح و ل د ر و ت س م ل ز ع ح و ل د ر و ت س م
ق ي ر ط د ي ر ب ت ل ا	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا] ة ي ر ا ي ت خ ا	ع ي ر س د ي ر ب ت ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا] ة ي ر ا ي ت خ ا ا م ا ل ا ب	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا ب ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا] ة ي ر ا ي ت خ ا	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا] ة ي ر ا ي ت خ ا	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا ب ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا] ة ي ر ا ي ت خ ا
ح م ح ي ف ص ل ا ة ن ح ا س ل ا	م م (م × 120 × م م × 120 × م م × 120)	م م (م × 180 × م م × 180)	م م (M × N) 200 × 200	م م (M × N) 300 × 300	م م (M × N) 400 × 400
د ا ع ا ل ا	م م 182 × 306 × 460 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 300 × 390 × 560 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 300 × 390 × 560 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 400 × 490 × 580 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 500 × 550 × 620 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)
ق ا ط ل ا د و ز م	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ط ا و 900) (ت ل و ف 110 / ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ط ا و 1700) (ت ل و ف 110 / ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ط ا و 1700) (ت ل و ف 110 / ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ط ا و 3500) (ت ل و ف 110 / ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ط ا و 5500) (ت ل و ف 110 / ت ل و ف)
ن ز و ل ا	م ج ك 75	م ج ك 140	م ج ك 140	م ج ك 280	م ج ك 480