

آلة اختبار الضغط 20T / 30T / 40T / 60T / 100T

نوع: PCEA



مقدمة

تتمتع آلة اختبار الضغط 20T / 30T / 40T / 60T / 100T بخصائص فريدة، تتميز بتصميمها المتين وقدرتها على اختبار مواد مختلفة. تتميز بواجهة تحكم سهلة الاستخدام، مما يجعلها الخيار المثالي لمختبرات البحث والتطوير. تتميز بقدرة عالية على التحمل، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في بيئات العمل الصعبة.

نوع الفرع

نوع الاختبار	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
نوع الاختبار	0.2-12.0 نط	نط 1-20.0	نط 1-30.0	نط 1-40.0	نط 1-60.0	نط 1-100.0	نط 1-150.0
نوع الاختبار	موقفي مركب ليجو الضغط الشد الشد الشد الشد	موقفي مركب ليجو الضغط الشد الشد الشد الشد	الضغط الشد الشد الشد الشد	موقفي الشد الشد الشد الشد	موقفي الشد الشد الشد الشد	موقفي الشد الشد الشد الشد	موقفي الشد الشد الشد الشد
نوع الاختبار	LCD شاشة 4.3 ساقم 7 صوب	LCD شاشة 4.3 ساقم 7 صوب	LCD شاشة 4.3 ساقم 7 صوب	LCD شاشة 4.3 ساقم 7 صوب	LCD شاشة 7 ساقم 7 صوب	LCD شاشة 7 ساقم 7 صوب	LCD شاشة 7 ساقم 7 صوب
نوع الاختبار	تاسم الشد الشد الشد الشد 100000 نوع	تاسم الشد الشد الشد الشد 100000 نوع	تاسم الشد الشد الشد الشد 100000 نوع	تاسم الشد الشد الشد الشد 100000 نوع	تاسم الشد الشد الشد الشد 100000 نوع	تاسم الشد الشد الشد الشد 100000 نوع	تاسم الشد الشد الشد الشد 100000 نوع
نوع الاختبار	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد
نوع الاختبار	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد	الشد الشد الشد الشد الشد
نوع الاختبار	30 مم	30 مم	30 مم	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم

مخ حة اساس الم	110×140 م (م×ن)	140×160 م (M×N)	140×160 م (M×N)	175×180 م (م×ن)	185×220 م (م×ن)	185×250 م (م×ن)	200×260 م (M×N)
داع بال ا هج راج ا	185 × 320 × 360 م (لوط × صرع × اف ت را)	230 × 390 × 420 م (لوط ل ا × صرع ل ا × اف ت رال ا)	230×390×420 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × لوط ل ا)	280 × 460 × 550 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × لوط ل ا)	300 × 520 × 580 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × لوط ل ا)	330 × 580 × 620 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × لوط ل ا)	400 × 620 × 620 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × لوط ل ا)
ردص م ة ا ط ادع الم	طاو 240 (ن كم ي صي ص خ ت 220 ت/لوف /110)	طاو 550 (ن كم ي صي ص خ ت 220 ت/لوف /110)	صي ص خ ت ن كم ي طاو 550 (220 ت/لوف /110)	550 طاو (220 ت/لوف /110) (اه صي ص خ ت ن كم ي)	صي ص خ ت ن كم ي طاو 550 (220 ت/لوف /110)	1500 طاو (ن كم ي صي ص خ ت 220 ت/لوف /110)	1500 صي ص خ ت ن كم ي طاو (220 ت/لوف /110)
نزو ت ادع الم	م ح ك 50	م ح ك 90	م ح ك 90	م ح ك 150	م ح ك 180	م ح ك 240	م ح ك 380