

آلة ضغط 20T / 30T / 40T / 60T / 100T

نوع: PCEA



مقدمة

تتمتع هذه الآلة بخصائص فريدة من حيث القوة والسرعة والسهولة في الاستخدام. إنها مناسبة لجميع أنواع العينات التي تحتاج إلى ضغط، سواء كانت صلبة أو لينة. تتميز ببنية متينة وعالية الجودة، مما يضمن دقة النتائج وتكرار التجارب. كما أنها مزودة بواجهة تحكم سهلة الاستخدام، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين في مجال المواد.

نوع الفرع

نوع الآلة	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
نوع الضغط	0.2-12.0 نط	1-20.0 نط	1-30.0 نط	1-40.0 نط	1-60.0 نط	1-100.0 نط	1-150.0 نط
نوع العينات	موقي مركبات ليجند الضغط الذي لهمحتي بالأقل أيضا	موقي مركبات ليجند الضغط الذي لهمحتي بالأقل أيضا	الضغط مركبات ليجند الذي أيضا	أيضا مركبات ليجند الذي أيضا	أيضا مركبات ليجند الذي أيضا	أيضا مركبات ليجند الذي أيضا	أيضا مركبات ليجند الذي أيضا
نوع الشاشة	LCD شاشة 4.3 ساقم عصوب	LCD شاشة 4.3 ساقم عصوب	LCD شاشة 4.3 ساقم عصوب	LCD شاشة 4.3 ساقم عصوب	LCD شاشة 7 ساقم عصوب	LCD شاشة 7 ساقم عصوب	LCD شاشة 7 ساقم عصوب
نوع الرزاق	تاسمالم الضغط مركبات ليجند الذي 100000 عصوب	تاسمالم الضغط مركبات ليجند الذي 100000 عصوب	تاسمالم الضغط مركبات ليجند الذي 100000 عصوب	تاسمالم الضغط مركبات ليجند الذي 100000 عصوب	تاسمالم الضغط مركبات ليجند الذي 100000 عصوب	تاسمالم الضغط مركبات ليجند الذي 100000 عصوب	تاسمالم الضغط مركبات ليجند الذي 100000 عصوب
نوع التمدد	أيضا الذي مركبات ليجند الذي أيضا	أيضا الذي مركبات ليجند الذي أيضا	أيضا الذي مركبات ليجند الذي أيضا	أيضا الذي مركبات ليجند الذي أيضا	أيضا الذي مركبات ليجند الذي أيضا	أيضا الذي مركبات ليجند الذي أيضا	أيضا الذي مركبات ليجند الذي أيضا
نوع التمدد	سيفنت الضغط الذي مركبات ليجند الذي أيضا	سيفنت الضغط الذي مركبات ليجند الذي أيضا	سيفنت الضغط الذي مركبات ليجند الذي أيضا	سيفنت الضغط الذي مركبات ليجند الذي أيضا	سيفنت الضغط الذي مركبات ليجند الذي أيضا	سيفنت الضغط الذي مركبات ليجند الذي أيضا	سيفنت الضغط الذي مركبات ليجند الذي أيضا
نوع التمدد	30 مم	30 مم	30 مم	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم

مخ حة اساس الما	110×140 م (م×ن)	140×160 م (M×N)	140×160 م (M×N)	175×180 م (م×ن)	185×220 م (م×ن)	185×250 م (م×ن)	200×260 م (M×N)
داع بال ا هج رال ا	185 × 320 × 360 م (لوط × صرع × اف ت را)	230 × 390 × 420 م (لوط ل ا × صرع ل ا × اف ت رال ا)	230×390×420 م (ع اف ت رال ا × صرع ل ا × ل و ط ل ا)	280 × 460 × 550 م (ع اف ت رال ا × صرع ل ا × ل و ط ل ا)	300 × 520 × 580 م (ع اف ت رال ا × صرع ل ا × ل و ط ل ا)	330 × 580 × 620 م (ع اف ت رال ا × صرع ل ا × ل و ط ل ا)	400 × 620 × 620 م (ع اف ت رال ا × صرع ل ا × ل و ط ل ا)
ردص م ة ا ط ادع الما	طاو 240 (ن كم ي صي ص خ ت 220 ت/ل و ف /110)	طاو 550 (ن كم ي صي ص خ ت 220 ت/ل و ف /110)	صي ص خ ت ن كم ي طاو 550 (220 ت/ل و ف /110)	صي ص خ ت ن كم ي طاو 550 (220 ت/ل و ف /110) (اه صي ص خ ت ن كم ي)	صي ص خ ت ن كم ي طاو 550 (220 ت/ل و ف /110)	صي ص خ ت ن كم ي طاو 1500 (220 ت/ل و ف /110)	صي ص خ ت ن كم ي طاو 1500 (220 ت/ل و ف /110)
نزو ت ادع الما	م ح ك 50	م ح ك 90	م ح ك 90	م ح ك 150	م ح ك 180	م ح ك 240	م ح ك 380