

Xrf & Kbr 30T / 40T / 60T يكي تاموت وأل تابي بح سب كم

PMXA :رصن عل مقرر



ةمدقم

لهسو وعيرس Xrf ةني ع تابي بح ريضحت
KinTek Automatic Lab Pellet Press مادختس اب
نل لحتل تامادختس الة ددعتمو ةقيقد جئاتن
ةني سل ةشأل ناضم

ديزلما فرعا

كصلل جذومن	30T-اس كمب	40T-اس كمب	60T-اس كمب
طغصل قاطن	نط 1-30.0	نط 0-40.0	نط 0-60.0
طغصل ةيل مع	- جم انربال طغصل - جم انربال طغصل - بحس - بس انم ال تقولل يف طغصل يف فخت - ائاقلت ةني عل	- جم انربال طغصل - جم انربال طغصل - بحس - بس انم ال تقولل يف طغصل يف فخت - ائاقلت ةني عل	- جم انربال طغصل - جم انربال طغصل - بحس - بس انم ال تقولل يف طغصل يف فخت - ائاقلت ةني عل
تقوالب كس مت	ةنيات 0 ةنيات 1	ةنيات 0 ةنيات 1	ةنيات 0 ةنيات 1
طغصل ليوحت	طغصل ليوحتب ائاقلت جم انربال موقوي بل اقل ةلمحتي ذل	طغصل ليوحتب ائاقلت جم انربال موقوي بل اقل ةلمحتي ذل	طغصل ليوحتب ائاقلت جم انربال موقوي بل اقل ةلمحتي ذل
صرع	ةصوب 4.3 دي سي لة شاش	ةصوب 4.3 دي سي لة شاش	ةصوب 4.3 دي سي لة شاش
ةني ددعم راررا	ديزي ةمدخ رمع عم ةصفالب ةيلطم تالاصتا ةرم 100000 نغ	ديزي ةمدخ رمع عم ةصفالب ةيلطم تالاصتا ةرم 100000 نغ	ديزي ةمدخ رمع عم ةصفالب ةيلطم تالاصتا ةرم 100000 نغ
بل اقلل يف تنيب	ةقلل بل اقل/ةذالوف ةقلل/كروب ال ضم (بل اقل ن م ةمدم ةدحاو ةومجم) ةكي ت س ال	ةقلل بل اقل/ةذالوف ةقلل/كروب ال ضم (بل اقل ن م ةمدم ةدحاو ةومجم) ةكي ت س ال	ةقلل بل اقل/ةذالوف ةقلل/كروب ال ضم (بل اقل ن م ةمدم ةدحاو ةومجم) ةكي ت س ال
ةني عل محج	م م 40 سي اقل نيوكتال ةني عل محج	م م 40 سي اقل نيوكتال ةني عل محج	م م 40 سي اقل نيوكتال ةني عل محج
ن فع ال ةدام	ذالوف ال ن بل اقل 440C	ذالوف ال ن بل اقل 440C	ذالوف ال ن بل اقل 440C
نغ ني دلوم دي ةقيرط	يئاقلت دي رحت	يئاقلت دي رحت	يئاقلت دي رحت
ةني راج ال داغ بال	م م 250 × 390 × 460 (لوطال × ضرع ال × عاقترال)	م م 280 × 460 × 550 (لوطال × ضرع ال × عاقترال)	م م 300 × 520 × 580 (لوطال × ضرع ال × عاقترال)
تادع ملل ةقاطل اءادام	550 طاو (اهصيصخت نكمي 110/تلفوف 220)	550 طاو (اهصيصخت نكمي 110/تلفوف 220)	550 طاو (اهصيصخت نكمي 110/تلفوف 220)
تادع ملل نرو	م م 120	م م 150	م م 180
داغ بالل يطي طخت مسر قو ح س ال صارقا طغصل	هاندا ةروصل رطن	هاندا ةروصل رطن	هاندا ةروصل رطن