

ەي كىتامتوۋا ەي رىتخىم ىرارخ سىب ك ەلآ

PZAH : رىصننل مقرر



ةمدقم

ەقىقدە ئىككى تاموتۇنى يىراقتىن تىنچلىق
داۋاملاشتۇرۇش ئۈچۈن - تارتىشنىڭ
قۇتقۇچىسى. رىيۇتلاشنىڭ تارتىشنىڭ
KINTEK - بىر تەرەپتىن ئۆزىنىڭ
ئاممىسى!

ديزمل فرعا

معمل العمل	120×120	180×180	200×200	300×300	400×400	500×500
عجدة قطاع/عراج نخست	- فجدة العراج عجرة 300 1.6/ةوئم عجرة 300 طاوولك - فجدة العراج عجرة 500 2/ةوئم عجرة 500 طاوولك - فجدة العراج عجرة 800 4.5/ةوئم عجرة 800 طاوولك	300- فجدة العراج عجرة طاوولك 2.2/ةوئم عجرة 500- فجدة العراج عجرة طاوولك 3.4 / 3.4/ةوئم عجرة 800- فجدة العراج عجرة طاوولك 6 / 6/ةوئم عجرة	عجدة 300- فجدة العراج عجرة طاوولك 2.2 / 2.2/ةوئم عجرة عجدة 500- فجدة العراج عجرة طاوولك 3.4/ةوئم عجرة عجدة 800- فجدة العراج عجرة طاوولك 6 / 6/ةوئم عجرة	- فجدة العراج عجرة 3/ةوئم عجرة 300 طاوولك - فجدة العراج عجرة 500 4.5/ةوئم عجرة 500 طاوولك	- فجدة العراج عجرة 4/ةوئم عجرة 300 طاوولك - فجدة العراج عجرة 500 6 / 6/ةوئم عجرة 500 طاوولك	عجدة 300- فجدة العراج عجرة طاوولك 10 / 10/ةوئم عجرة عجدة 500- فجدة العراج عجرة طاوولك 16 / 16/ةوئم عجرة
نخست	(ةوئم عجرة 300)، (ةوئم عجرة 500)، (ةوئم عجرة 800)	(500)، (ةوئم عجرة 300) (ةوئم عجرة 500)، (ةوئم عجرة 800) طاوولك 6، (ةوئم عجرة 800) (ةوئم عجرة 800)	عجدة 300 (طاوولك 2.2 500) طاوولك 3.4، (ةوئم عجرة 500) طاوولك 6، (ةوئم عجرة 800) (ةوئم عجرة 800)	عجدة 300 (طاوولك 3 طاوولك 4.5، (ةوئم عجرة 500) (ةوئم عجرة 500)	عجدة 300 (طاوولك 4 طاوولك 6، (ةوئم عجرة 500) (ةوئم عجرة 500)	1
طغض الاطن	ن ط 0.01-5.0	ن ط 0.01-25	ن ط 0.01-25	ن ط 0.01-30	ن ط 0.01-50	ن ط 0.01-60
طغض الاقد	ن ط 0.01					
ةشاش	سم لال لمعت (IPS HD) صوب 7 ةشاش					
ةندعم رارزا	ةرود >100,000، فضفالب ةلطم تاسمالم					
ةامح ةمالسل	ئراوطل افاقي + كلكرك أباب					
ةناي موسر	Excel USB رةدصت، لةغش تلل ننايالب مسرلل ضرعي					
ف مكحتال جم انربالب	ةوطخ 18 للى لصي ام					
ةربالب ءامالب	للى آةرس ةربب + وىو عىرس ةربب					
طبض ةعرسل	للى ةتلل ةلباقلا ةراجلا عجرة/طغض الا عافترا تال ةدم					
نغ مكحت زاغ ءب	بولطم رىاىا عرتوبىب كم					
زاهج للى	ن × م 120 × 120	ن × م 180 × 180	ن × م 200 × 200	ن × م 300 × 300	ن × م 400 × 400	ن × م 500 × 500
لمعل ءاسم	م م 130 × 55	م م 210 × 65	م م 210 × 65	م م 320 × 70	م م 420 × 90	م م 520 × 100
ةاطلا رصم	(صصع تلل لباق) تلوف 110/تلوف 220					

نوع العمل	120×120	180×180	200×200	300×300	400×400	500×500
نزوداعب جتنال	350 × 350 × 350 × 580 مم / 75 كجم	480 × 480 × 480 × 750 مم / 200 كجم	480 × 480 × 480 × 750 مم / 200 كجم	580 × 580 × 580 × 1180 مم / 580 كجم	680 × 680 × 680 × 1280 مم / 1130 كجم	780 × 780 × 780 × 1350 مم / 1808 كجم
نزوداعب ةوبال	725 × 620 × 820 × 890 مم / 84 كجم	725 × 620 × 820 × 890 مم / 236 كجم	725 × 620 × 820 × 890 مم / 236 كجم	900 × 800 × 800 × 1400 مم / 650 كجم	900 × 800 × 800 × 1400 مم / 1200 كجم	900×800×800×1400 مم / 1920 كجم