

م 200X200 نيخست حئافص عم يلآ يرب تخم ي رارج سب كم عجودزم نيخست حئافص يجرم رب مكحت ر:رصنعن العال مقرر KT-ZD3



ةمدقم

انسب كم ب يرب تخم ل ك لم ع ريس طسب حئافص ب زي م تي يذلا قةدلا يلاع يلال ي رارج ل ل حارم لاددع تم يجرم رب مكحت و عجودزم نيخست دادع ن مضي امم ، نام اة يامح و صي صخست ل لباق ةيرمي لوب مال ف اة جلاع م و قس تم تانيع مدمقتم لالع ل شح بل تاق ي ب ط ل.

ديزمال فرع

قي ب ط ل ا	فصولا	ةيسيئرلا ةدئافلا
تايراطبل ريوطتلا و شح بل ةبلصللا ةلحلا	طغص و ة رارج تحت بطقلا حاولا و ةبلصللا تيلورتك لال داوم في تكت ام. عيلع رطيسم نيي لالع	تاغارفللا ليلقت قي رط نع نيوياللا ليلصوتلا زرع ةطشنل داوم ل ني ةيدودجلا
مدقتم ل ينقتلا كي مارسي ل	تادي بركلا و ، كي مارسي ل قي حاسم ل دي لصلتلا و ي رارج ل سب ك ل ، ةوقلا ةيلاع ةيلكيه اعزج ل ليكشنتل تادي رترتلا و	ةمواقم ل ةصفخ م ةيسم عم ةيرطن ةفاتك ي صق ا ق قح ي ةقئاف لك ات
ةقيقر ةيرمي لوب مال ف اة قي ل خ ت	ةيرصب مال ف اة عي صن تل ةيرمي لوب ل ما خ ل داوم ل ل ح طسم طغص و رهص ةدحوم و ةدوجلا ةيلاع ةيفي طوو	اس ن اج ت و ، حطس ةم و ع نو ا ق ي ق ا ف ذ ا ف ده ت سم ا كم س ن م ض ي ا ي ل ك ي ه
يفي طلا لي لحتل تانيع دادع	ةيلاع صارقا ي ف ةيئايمي ك ل ل تانيع ل و ، متن س ا ل و ، نداعم ل تامخ طغص ةيلاع XRF و FTIR لي لحتل رارق تسال	عم تاققشنتلا م ةيلاع و ةنيتم ةيليلحت تانيع ح ن ي ةطبارلا داوم ل اب يرفص ثولت
ةيورتك ل ل زئالرك ل ح ي ص ت	ةيلاطم ل حئافص ل و تاقبطل ا ةدعت م PCBs ل قي ق ا ف طغاص ي رارج طبر ساج ل اب	قوتوم ي رارج عيزوت ل ل ا ل خ م ي ب ط ل ا ل ص ف ن ا ل ع ن م ي د ح و م و ر ق ت س م ط غ ص و
تارصحت سم ل طغص ةي ن ا ل دي ص ل ا	ة رارج ل تحت ةئالما ل داوم ل و (APIs) ةلاع فل تانوكم ل قي حاسم طغص ةي ن ا ب و ذ ل و ا و ذ ل ا ق ا ل ط ا ة س ا ر ذ ل	قو ب ة ي ع ا ن ص ل ل ب ي ب ح ت ل و ي ر ا ر ج ل ق ب ت ل ا ت ا ف م ي ك ا ح ي ةيرتم و ر ك ي م

ةي ن ف ل ا ة م ل ع م ل ا	تافص او م ل ا (KT-ZD3-300)	تافص او م ل ا (KT-ZD3-500)	تافص او م ل ا (KT-ZD3-800)
ةح ي ص ل ا د ا ع ا ب	م م 200 x 200	م م 200 x 200	م م 200 x 200
ة ر ا ر ج ة ح ر د ي ص ق ا	م 300° - ة ف ر ع ل ا ة ر ا ر ج ة ح ر د	م 500° - ة ف ر ع ل ا ة ر ا ر ج ة ح ر د	م 800° - ة ف ر ع ل ا ة ر ا ر ج ة ح ر د
نيخست ل ا ة و ق	طاوولي ك 2.2	طاوولي ك 3.4	طاوولي ك 6.0
طغص ل ا ق ا ط ن	ن ط 0.01 - 25	ن ط 0.01 - 25	ن ط 0.01 - 25
طغص ل ا ة ق د	ن ط 0.01	ن ط 0.01	ن ط 0.01
س م ل ل ا ب ص ر ع ل ا ة ش ا س	ة ق د ل ا ة ي ل ا ع ة ص و ب 7	ة ق د ل ا ة ي ل ا ع ة ص و ب 7	ة ق د ل ا ة ي ل ا ع ة ص و ب 7
ة ي ل م ع ل ا ع ط ا ق م	ة و ط خ 18 ي ح ت	ة و ط خ 18 ي ح ت	ة و ط خ 18 ي ح ت
ل م ع ل ا ة ح ا س م	م م 210 x 65	م م 210 x 65	م م 210 x 65
ل ك ي ه ل ا د ا ع ا ب	م م 480 x 480 x 750	م م 480 x 480 x 750	م م 480 x 480 x 750
ي ف ا ص ل ا ن ر و ل ا	م ح ك 200	م ح ك 200	م ح ك 200
ة و ب ع ل ا د ا ع ا ب	م م 725 x 620 x 890	م م 725 x 620 x 890	م م 725 x 620 x 890
ي ل ا م ا ل ا ن ر و ل ا	م ح ك 230	م ح ك 230	م ح ك 230
ة ق ا ط ل ا ر ص م	ت ل و ف 110 / ت ل و ف 220 (ص ي ص خ ت ل ل ل ب ا ق)	ت ل و ف 110 / ت ل و ف 220 (ص ي ص خ ت ل ل ل ب ا ق)	ت ل و ف 110 / ت ل و ف 220 (ص ي ص خ ت ل ل ل ب ا ق)

هينفلا عمل عمل	تافص اووملا (KT-ZD3-300)	تافص اووملا (KT-ZD3-500)	تافص اووملا (KT-ZD3-800)
نام الة عي ح	يئاقلل عطق + كيليركأ عرد	يئاقلل عطق + كيليركأ عرد	يئاقلل عطق + كيليركأ عرد
ديربتلل عقي رط	أجم يئام ديرب	أجم يئام ديرب	أجم يئام ديرب
تانايبلل تاهج او	رتويبم كللاب دعب نع مكحت / USB ههجاو	رتويبم كللاب دعب نع مكحت / USB ههجاو	رتويبم كللاب دعب نع مكحت / USB ههجاو