

ي دضنم ل بهذلا ل ل حم

ر ص ن ع ل ل م ق ر : XRF-200



ة م د ق م

XRF 200 ي دضنم ل ل بهذلا ل ل حم زاهج ر فوي طو ح ل م ل ك ش ب ة ق ي ق د و ة ع ي ر س ة ق ي ر ط 200 م د خ ي ا م م ، ط ا ر ي ق ل ل ا و ا ب ه ذ ل ا ي و ت ح م م ي ي ق ت ل م ا د خ ت س ا ل ا ت ا ج ا ي ت ح ا و ر ي ع س ت ل ل ا و ة د و ج ل ل ة ب ق ا ر م ي ل م ع ل ل .

د ي ز م ل ل ف ر ع ا

ة ا ت ا ل ر د ص م	(ي ص ق ا د ح ط ا و 4) ت ل و ف و ل ي ك 50 ل ل 8 م ، ر ي ب م ا و ر ك ي م 200 ل ل 5 م ، (ق ي ب ط ل ل ل م ا ل) ن ت س ج ن ت ل ل ا و ا م و ي د و ر ل ا د و ن ا ف د ه : ة ن ي س ي ة ش ا ب و ب ن ا
ف ش ا ك ل ل ا	ا د ا ل ا ي ل ل ع SDD ف ش ا ك
ة ق ا ط ل ا ر د ص م	د د ر ت م ر ا ي ت ت ل و ف 9 ة ق ا ط ل و ح م
ل ي ل ح ت ل ا ع ص و	ا ل ا ط و ا ة ك ي ب س
ل ي ل ح ت ل ا ق ا ط ن	(U92) م و ي ن ا ر و ي ل ا ي ل (K19) م و ي س ا ت و ب ل ا ن م ر ص ا ن ع ل ل
ف ي ص ن ت	IP54
ة ر ا ح ل ل ة ج ر د ق ا ط ن	ر م ت س م ل ي غ ش ت ، ة ي و ة م ة ج ر د 50 ل ل 10 °C
ة ب و ط ر ل ا	ف ت ا ك ت ن و د ب ، ة ب س ن ة ب و ط ر 90% ل ل 10%
ل ي غ ش ت ل ا م ا ط ن	س ك ن ي ل
ت ا ي ح م ر ب ل ا	ة ي ك ل م ل ل ا ة ح س م ل ا ه ت ج ل ل ا ع م و ت ا ن ا ي ب ل ا ي ل ع ل و ص ح ل ل ا ج م ا ر ب ة م ز ح