


محفلل ٲيرتموتسالبلل تارشؤملل ڊيڊت زاهج يني موتي بلل

KT-TE24 :رصنعلل مقر

ٲمڊم



يني موتي بلل محفلل مٲيقتل زاهجلل اڏه مٲؤص
ٲكامس سايقب موققي ثيح ،ٲيلاع ٲقڊب
،شامكنالال ٲمي قو ،ٲيكني تسالبلل ٲقبطلل
اقفو لماكلابلل لآ لكشب محجلل تاينحنمو
رفوي امم ،ٲيسايقلل كوكلل تارابلخا ريياعمل
ٲوچلل نم ققچتلل او اقوؤم ايغانص آلليحت
ملاعلل لوح ٲمڊتملل ٲينڊعملل تاربتخلمل.

ڊيزملل فرع

ٲيبتلل	فصولل	ٲيسٲئرلل ٲڊئافل
كوكلل محف ٲوچ مٲيقت	ٲبتر فينصتل (X) شامكنالال (Y) ٲيكني تسالبلل ٲقبطلل ٲكامس ڊيڊت ،كوكلل قفارم في لتكتلل ٲرڊق مٲيقتو محفلل.	نم نرفل رايڊ ڊڊم رارضأ نم لللقو ٲٲڊرلل كوكلل ٲوچ نغمي ،كوكلل طغصب ققڊلل وٲبتلل لالخل.
محفلل طلخنسحن ينيڊنعمل	كوكلل محفلل ليئتمل بسنلل ڊيڊتل ٲيٲيرحتلل محفلل تاطلل رابلخا ،زاغلل محفو ،ليزهلل محفالو ،ينيڊل محفالو ،يساسال.	ٲوكلل ليغ طافحلل عم ماحلل ڊاوملل اارش فيللك صفيخي ،لاعفلل رشوؤم كوكلل ليئتمل ٲيكني ناكللمل.
محفلل رايحتو صحن ٲيرايحتلل	تايحنشل مالئسا ائناؤ ٲيكني تسالبلل صئاصخلل ثلاث فرط نم ققچتلل ،ٲيلوڊلل ريياعملل اقفو ئاوملل في محفلل لقن تايملعو ٲئاسلل.	ٲيوستل لڊجلل لبقتل ال ٲمٲغم ٲيلليحت قئائو رفوي ،تايڊرلل لوح تاغانزلل صفو ٲيرايحتلل تالماملل.
ليوحتو محفلل زيوت نوبركلل	نيئسختل ڊالڊم تحت هلكتو ٲمروؤو محفلل نيئلت تايكني مانيڊ فيصوت ،ئيغملل ٲيڊغتلل ٲڊام رايئخال ٲموكحم.	لاعفلل قفڊت ٲمظنأ نسحيو ٲيلليغشئل تالڊاسنالل نغمي ،بساملل ريغل لتكتلل محف ڊاعبئسا ققيرط نع.
يچولويجلل فاشكئسالل تايغللل ليئعمل	تايئاكلل او ،محفلل تاقبطل في لوحتلل ٲرڊل ٲطيخ مسرل رفلل تايغل مٲيقت ،ٲيڊجلل نيڊغتلل قطنل ربع ٲيرايحتلل ٲمٲيقلل او ،نٲبركلل.	ريوطتل طيئطختل عرست ٲوؤوؤم ٲيچولويجلل تايئي مڊقي ،محفلل تايطايئحا مٲيقتو محاملل.
ٲميڊاكلل ثوبلل ٲاقللل ٲيغانصلل	ريارلل نيئلئل تايالو ،محفلل ريارلل لالحنالال ٲيكرح في يساسل ققچتلل ،كوكلل ٲفوفص نم نيوكتو ،يكني ناكللمل.	تايئحننمو محجلل اءزال ٲڊلل ٲيلاغ فيرعت تالفلل جئني ،ٲمڊتملل ٲيكرحلل ٲڊمئلل رايحتلل ٲرڊل.

تافصاوملل لماعم	ٲيئفلل ليئصافئلل (KT-TE24)
زاهجلل زارط مقر	KT-TE24
رابلئخال ريياعمل لالئتملل	محفلل ٲيرتموتسالبلل رشوؤملل ٲئافاكلل ISO/ASTM ق رط ،GB/T 479
ٲساقملل تاملعمل	محجلل نحننم وون ،(X) شامكنالال ٲمي قو ،(Y) ٲيكني تسالبلل ٲقبطلل ٲكامس
ٲرايحلل ٲرڊل سايق قاطن	ٲيؤؤم ٲرڊل 999 لىل ٲيؤؤم ٲرڊل 0
ٲرايحلل ٲرڊل سايق ٲڊ	ٲيؤؤم ٲرڊل 1
ٲرايحلل ٲرڊل سايق ٲڊ	ٲيؤؤم ٲرڊل ± 2
رغشئسملل نيوكت	K غونلل نم ٲڊلل ٲيلاغ ٲرايحتل اءوڊم
محكتلل ٲڊو ٲڊ فينصتل	0.5 ٲرڊلل
يسايقلل نيئسختلل جمانربل لىلوالل ٲرڊل	ٲيقي 30 في ٲيؤؤم ٲرڊل 250 لىل ٲطيئجلل ٲرايحلل ٲرڊل نم
يسايقلل نيئسختلل جمانربل ٲيئائئلل ٲرڊل	ٲيقي ٲرڊل/ٲيؤؤم ٲرڊل 3 تباث لڊغم ٲيئائئلل ٲرايحلل ٲرڊل لىل ٲيؤؤم ٲرڊل 250 نم
ليغشئلل نيوكت	ءوڊم نرل واءو نرل نم انرئم ليغشئل
ليغشئلل عصو	رمتسم يغانصل ليغشئل
ليغشئلل ٲاوطن	زئراوكلل غون نم ٲرمتسملل اءزالل ليغشئل ٲيجمتل

تفاصيل مواصفات المنتج	KT-TE24 (نموذج الاختبار)
الحد الأقصى لدرجة الحرارة	1 درجة مئوية/دقيقة
الحد الأدنى لدرجة الحرارة	160 ± 2 درجة مئوية
الحد الأقصى لدرجة الحرارة	24 درجة مئوية ± 30
الحد الأدنى لدرجة الحرارة	12 درجة مئوية
الحد الأقصى لدرجة الحرارة	(طاولتيك 8 بكريم عرقيلي المالح) نيتانق × طاووليكي 4
الحد الأدنى لدرجة الحرارة	قائمة 10 لك فيلخلالا ومامال نرفلا عراج تاجرد ليحس
الحد الأقصى لدرجة الحرارة	زتره 50، ±5% تلوف 220 ددرتم رايت