

يوسفال عفرلا نرف رصفنعلال مقر: KT-BL



ةمدقم

ةجرد يف زاتم سناجت عم ةءافكب تاغفءا ءانإ صاخال يوسفال عفرلا نرف مااءءسااب ةرارال مكء ءو ةفءابرهك عفر فءلءرمب زفمءف. انب ةفوءم ةجرد 1600 ءء ةرارال ءجرد يف مءقءم.

ءفزملا فرعا

نرفال رارء	KT-BL		
لمعلال ءرار ءجرد قاطن	1100/1300/1600°C		
ةفرعلال ءءام	ءالاءءسفرلكال ءءءءم Al2O3 فافلأ		
نفسءال رصفن	موءفلفلسال فءانء موءفءبفءلوم/نوكفلفلسال ءفءرك		
نفسءال لءءم	0-20 °C/ءقء		
ةرارال ءجرد رءفءسءم	K/S/B عونل نم فرارء ءوز		
ةرارال ءجرد يف مكءءال راء	سمللاب لمءم PID مكءء ءشاش		
ةرارال ءجرد يف مكءءال ءقء	±1°C		
ةرارال ءجرد ءفءءوء	±5°C		
ةفءابرهكال ءقائال رءصم	زءره 50/60، ءءلوف 110-220 ءءءم رافء		
ةفرعلال ءسافقلا ماءءال نوزءم			
ءقءال ءءءم (مم)	ءءل لءءل ءءءم (رءل)	ءقءال ءءءم (مم)	ءءل لءءل ءءءم (رءل)
200 × 200 × 300	12	400 × 400 × 500	80
300 × 300 × 300 × 300	27	500 × 500 × 500 × 500	125
300 × 400 × 300	36	600 × 600 × 600 × 600	216
400 × 400 × 400 × 400	64	800 × 800 × 800 × 800	512
ءءءم ءفءل ءءءم ءءءم ءءءم ءءءم ءءءم			

ءءو الف	فصوفا	ةفمءل
1	نرف	1
2	ةرار ءءءم	1
3	ةءءوالبال ءقءم	1
4	ةرارل مءاقم زافق	1
5	لءفءءال لءءم	1