

2T رزلة ضغط

رقم: PCBP

مقدم

سببكم مادختساب ءافكب اتانيعل دادعإم قق
ثاحبأ تارتخمل ءيلاثم. 2T رزلة ضغط
ءريغص ءمصب. رريغص قاطن ىلع جاتنإلاو داوملا
غارفال عم ءقفاوتمو نزولا ءفيغصو

ديزملا فرعا



كصلل جومن	(ىوذي) 2T-رولكلل ددعت ملىنفلل ءئانت	كصلل جومن	PCBP-1.5T (ءئاقولت)
طغصل قاطن	0-2 (الاساب اجم 0-25) نط	طغصل قاطن	مك 50-1500
سبكملا رطق	Φ32mm (د)	طغصل ءيلاعم	تقوتب طغصلل فيفخت جم انرب - طغصلل فيفخت جم انرب طغصلل
لماكتم لكه	برست نم للقي امم ، برستلل عنام لاصتا دجوي ال تزلزل	طغصلاب طاقتحالا تقو	ءينات 0-999
طغصلل سايقم	طغصلل ءفاتكو طغصلل صرع	طغصلل ليوتح	طغصلل لمحتىل بلالقال ليوتحتب آئاقولت جم انربلل موقى
تومى ءيسايقلا	CR20 ءلسلس نم فيلغلتل بلالقا	الاسايقلا لئاسل لئاسل	ءصوب 4.3 ءىسلا ءشاش
محتل تومى	ىراىتخا CR16، CR20، CR24، CR30	محتل بلالقا	خا CR16، CR20، CR24، CR30 ىراىتخا
محتل طغصل	نط 0.8-1.2	ءرشقال ءلازلا بلالقا	خا CR16، CR20، CR24، CR30 ىراىتخا
تومى كئىفتلا	ىراىتخا CR16، CR20، CR24	ىسايقلا بلالقال	CR20 ءلسلس نم ىسايقلا فيلغلتل ءئبعتل بلالقا
طغصل كئىفتلا		ءىجرال داغبالا	(ءافترا × صرع × لوط) 220 × 240 × 380
داعبأ	210 × 165 × 290 مم (ءافترال × صرعلا × لوطلا)	تادعلملل ءقائلل تادام	(زتره 60/زتره 50) تلوف 220
نرو	مك 12	تادعلملا نرو	مك 35