

## لوحم عم يسركل بانجاب انسأل ديبلت نرف

رصنع ل مقرر: KT-DS10



### ةمدقم

نرف عم يلوأل ةجر دل نم ديبلت ل بجر لهس .تالوحم ل عم يسركل بانجاب ديبلت ل ، ءاضو ل نم ةيلاخ ةلاقن ةصنم ، ليغش ل !نال بلطا .ةرارح ل ةجر دل ةيئاق ل ةرياعوم

### ديزمل افرع

نيخست ل ةعرس	200 °C / ةقيد / تياهنره ةجر دل (392). يصقأ دك ةقيد /
ةرارح ةجر دل يصقأ	1530
تقولل دقع ةرارح ةجر دل يصقأ	نيتاعاس
ةيئابره ل ةقائل تادادما	زتره 50/60 تلوف 230 زتره 50/60 تلوف 100-120
يلاجل ا في نصت ل	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقائل اجانت ا في نصت	يصقأ دك طاو 1500
دعبل ا	ممس 56 × ممس 36 ضرع × ممس 27 عافترا
قالطال ةفرغ رطق	9 ممس (تاصوب 3.5)
يافاصل ل نزول ا	ممس 20
ةوبعل ل عم نزول ا	ممس 25.5