

هيبريت خمل تام ادخت سالل ةراودل هاي م غي رقت ةخضم هيغانصلالو

KT-VWP : رصنعل مقرر



ةمدقم

- تاربت خملل ةلاعف ةيرئاد هاي م غي رقت ةخضم
ةئداهو ، لكآتلل ةمواقمو ، تي زل نم ةيلاخ
لصحا ، ةددعتم تاليدوم رفوت . ليغشتال
نآل اهي لعل

ديزملل فرعا

ليدومال	داصلال SHZ-D(III) لكآتلل	SHZ-D(III) PTFE	مواقمل دالوفل SHZ-D(III) ادصلل	هعبرا ةبراسي مقم تاحصم SHZ-D(III)	عاجرا يولع SHZ-S(III) هايمل SHZ-S(III)	تاحصم ةسمخ SHZ-95 ةيدومع SHZ-95
صرعل ةقيرط	×2 طغصل سايقم	×2 طغصل سايقم	×2 طغصل سايقم	×4 طغصل سايقم	×2 طغصل سايقم	×1 طغصل سايقم
خصلل سوؤر ددع	2	2	2	4	2	5
يصلال دجال . غي رقتال ةجرد	لاكساب اجم 0.098	لاكساب اجم 0.098	لاكساب اجم 0.098	لاكساب اجم 0.098	0.098MPa	لاكساب اجم 0.098
خصلل ةعس دجاو سارب	10 ةقيدارتل	10 ةقيدارتل	10 ةقيدارتل	10 ةقيدارتل	10 ةقيدارتل	10 ةقيدارتل
ققدتال لدع م	60 ةقيدارتل	60 ةقيدارتل	60 ةقيدارتل	60 ةقيدارتل	90 ةقيدارتل	80 ةقيدارتل
سار	8m	8m	8m	8m	8m	12m
ريودت ةفيطو هايمل	مغن	مغن	مغن	مغن	مغن مغن	مغن مغن
خصلل سار ةدام	ساجن	PTFE	ساجنل	ساجنل	ساجنل	ساجنل
هايمل نازح مجح	15L	15L	15L	15L	15L	35L
ةقاطال دادم دهج	تلفوف 220 ددرتم رايت زتره 50 تلفوف	تلفوف 220 ددرتم رايت زتره 50 تلفوف	تلفوف 220 ددرتم رايت زتره 50 تلفوف	تلفوف 220 ددرتم رايت زتره 50 تلفوف	تلفوف 220 ددرتم رايت زتره 50 تلفوف	تلفوف 220 ددرتم رايت زتره 50 تلفوف
ةقاطال	180W	180W	180W	370W	180W	370W
يصاصل نرول	8 مچك	8 مچك	9.5 مچك	13 مچك	9.5 مچك	24 مچك
جنتمل داعبا	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	440×340×840