

لئاسلا ولد ،محفل قرغالو وفطالا رابتخا صالختسا زاهج لئاسلا ةفاتك سايقم ،ةيكبش ةدعاق و ذ ولد ،ليقتلا ةعيفرلاو ةينيطلال داوملا ولد ،ةدشقم (رتمورديه)

KT-DT :رصنعلا مقر



ةمدقم

وفطالا ليحلحتل ةقدب عيجمحتلا اذه ميمصت مت
لئاسلا ءاعو لمشي و ،محفلل يرايعملا قرغالو
سايقم ،ةيكبشلا ةدعاقلا ولدو ،ليقتلا
داوملا ولدو ،ةدشقم ةقعلمو ،قيقد ةفاتك
ةيئانثتسا ةمواقم رفوي امم ،ةينيطلال
اصلختساو ،ةفاتكلل اقيقد الصفو ،لكآتلا
تارابتخالا تاربتخم ربع تانيعلل اقوئوم
ةبلطتملا ةيندعملا.

ديزمل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةريمل
لسغ ةيلباق ليحلحت يرايعملا محفل	ةيرسكلا عطقلا ربع ةيرسكلا دامرلاو ةفاتكلل ءاعلا تانيحنم ديولت ISO 7936 و ASTM D4371 ريرايعملا اقوفو يعون لقت 2.00 إلى 1.30 نم	محفل فيطن ةيلباق ديححتل ةيرايعم ةيداج تاناي رفوي يلتملا لصلل تافاتكو ،عنصملا ءاع تانكاو ،ةيرطنلا
ريصحت عنصم نيححت محفل	في ميسقتلا عطق طاقنو فيطنلا محفل اصلختسا ءافك ةبقارم تاماولو ،ةيكيميديلا تامامحلاو ،ةيراجتلا فيثكلا طسولا تايراضعا طقف ةيئاملا	نيححتل ةيرقلا ةيداجلا تاذا داوملا misplaced عقوملا في دحدي قاس تانيححتو ،محفل رئاسخ ليلقتو ،عنصملا ليغشت طاقن تاجتملا
ةدوخل نم قيقحتلا صحلاو ةيراجتلا	دامرلا تافصاوم نم يدقاعتلا قيقحتلاو ءلقستسم مكح تارابتخا اراج ةيلوئلا ةيلحلا محفل تانحشلا ءاعلاو تيربكالو	عنمت يتلا راركتلا ءلباقلا ءدمتعملا ميسقتلا جئاتن رفوي لائحتلا نم قيقحتلاو ءيوسنتلا يلغ ةيراجتلا تاعازنلا تافصاوملا
داوملا رحت قيقحت ةيغلل قيقحتلاو ءيغلل	ميوعتلا تافصاومو بطر ءلح نم رتميل نم ءيغرفلا اراجلا ميقيت ةيغلل قيقحتلا ءيداجلا نم ءدافتسالا رئاوئل داصتالا يودج ديححت	ءداملا رحت صئاصح دحدي امنيب قيقحتلا نوبركلا اصلختسا مطعي تافصاوملا نم صلحتلاو ءلخا ءدمتعملا ءيندعملا
ةنيعل ءيندعملا ميقيتلا رصلاو قيقحتلا لبلل	لالخ ءيريكل تانيعل تاعومجمو ءيفاشكستالا رفحل تانيعل ءعلاغم ةحرتقملا محفل ريوطتل ليوطتل ءلباقلا يودجلا تاساردا	عنصم ميمصت ءيحوئل ءيساسالا لسغل ءلباق صئاصح ئشن ةيداصتالا ءدملاو بصملا في محفل ريصحت
طسولا ربتخم ءنعت يندعملا فيثكلا	مادختساب ءيففخلا ماخل اراجو ،ماكرلاو ،ةيغرافلا نداملا لصف ءلباقلا ءعضاخ فورط تحت ءيوضعلا ريغو ءيوضعلا ءليقتلا لئاسلا	ريغ ءيغرافلا نداملا ءفاتكلل قيقحتلا فيصوتلا جيتي نود فيطنلا وفطالاو قرغال فيصوت بلطتلا يتلا ءيغرافلا لدا بتمت ثولت

فرعم نوكملا	فصولا	ةيئاييرفلا تاملعملاو ءيسيئرلا ءاعبالا	لاربغلا / ءكبتشلا ءحتف	ءانتلا ءدام
KT-DT-NB	ةيكبشلا ءدعاقلا ولد (□□□)	ب. لوطا ءافترا: KT-DT-HL نم م 40 ب. رغصا رطق: يئاوئاسلا ءاعو ب. لصل يولع ءفر مازح: ليقتلا لئاسلا لمع يوتسم نم م 50	ءجوسنم ءيندعم كالسا ءكبتش م 0.5 ءعبرم	أدصلل مواقم ذالوف ءجيفص (AISI 304/316) يتيئنتسوا
KT-DT-HL	ليقتلا لئاسلا ولد (□□□)	ب. ءانج صابقم: KT-DT-NB باعيتسالا سراقم يراج ءاوتحا ءاعو ةمويمل ءيلفس ءفاح: ءزغم ءجوزم	رادجو ءبوقثم ريغ ءبلص ءدعاق يئانج	أدصلل مواقم ذالوف (AISI 304/316) لمحنتلا يئال يتيئنتسوا
KT-DT-SK	ءدشقم ءقعلم (□□□)	ءفرملا رطق: م 270: بصقملا لوط: م 470: ليلاجملا لوطلا لحض رطقم فيرعت فلم: م 200: ءيرئادلا	ءجوسنم ءيندعم كالسا ءكبتش م 0.5 ءعبرم	أدصلل مواقم ذالوف راطا كالسا ءكبتشو يتيئنتسوا
KT-DT-HM	قيقد ءفاتك سايقم (□□□)	م ³ /سم 2.000 إلى 1.200: ءيغرافلا ءيداجلا سايقا قاطن ءجرم دنغ ءرياعم: م ³ /سم 0.002 إلى 0.001: ءيغرافلا تامسقتلا ةيؤم ءجرم 20 سايقا	موتخم يئانج (مسج) حاتم ريغ (ب. لصل)	عم ءندلم ءيربخم ءيئانج تاودا يئرو سايقم لقت

فرع الوكم	فصول	هئية ايريفال تامل علمال او هئى ئىرل داغبال	لابرغال / ءكشلال ءءف	ءابل ءام
KT-DT-SB	مءف ال نط ولد ()	ءى بناء صباءم و ءزعم ءىولع ءفاح؛ ءعسلال للاء بىسرت ءاعو طالال ءىوسئل نّسءم؛ ءءو ءزم	ءبل صءاوءءا ءءءاقو راءء	أءللل مواقم ءالوف لمءءلل للاء ءىءنءسواء (AISI 304/316)

KT-DT-SET	صالءءسا ءىءء لمالال قرغال و فطلل	ءىءءءم راءءءا ءىءءء KT-DT-NB، KT-DT-HL، KT-DT-SK، KT-DT-HM، و KT-DT-SB	ءءوسنم ءىءءءم كالسلأ ءكش ءطسلأ لءع مم 0.5 مءءب ءءءم فىرصلل	مواقم أءللل مواقم ءالوف ىرءءم ءاءءو لكأءللل
-----------	-------------------------------------	---	--	--

ءمءم	راءءءال طرئ / سءءءل راءىءم	هئىءل ءافصاوم
رصلل ءءوم ءلسلل	ىرءءم قرغال و فطلل راءءءا ماطن	KT-DT
لابرغال ءءءءا ءافصاوم	ءءءم ءفءم و ءىءكشلال ءءءاقال	مم 0.5 ءءءم ءءء
كالسلأ ءكش ءسن راءىءم	ىءءءم كالسلل شامق راءىءم	ءءم ءسن بءءل للاء أءللل مواقم ءالوف كالسل
رطقال) ءءءبال صولل	للىءلل لئاسلل ولد لباءم ءىءكشلال ولءل	مم 40 صولء قرف
ءاءءالال) ءءءبال صولل	للىءلل لئاسلل ءطسل لباءم ءىءكشلال ولءل	لمءلل لئاسل ءوسءم قوف مم 50 ءاءءا
ءءءم ءقءلم لىللمال لوطل	لىللمال لىلءىءل ءءبال	مم 470
ءءءم ءقءلم صباءم لوط	ءىرم لوصو صباءم	مم 270
ءءءم ءقءلم سار رطق	ىرءءل طئلكل سار	مم 200
ءءءم ءقءم ءىءكلكل لئاسلل	ءىءىءم كالل ءاومل ءمواقم فلم	نلىللىءل ءورول كرىب، نائىءل و موروبارءء، مروف و موروب (ZnCl2) ءنزلل ءىرولك لولءم
للىءلءل ءءء ءءء قاطن	ءىسالىقل راءءءال ءىءب	ءطىءم ءىوءم ءءء 45 لىل ءىوءم ءءء 10
لصافم و ماللل ءءلءم	ءطسلال ءفاطنو ماللل بىطئء	صمءلابل ءلمءم و ءءءال ءزءل ءعوزنم، ءعان ءىءرا ءامال
راءءءال رىءللم لائءم	ءىءلم و ءىلوءل راءءءال قراط	ASTM D4371، ISO 7936، GB/T 478