


KT-TE53: رصن عل مقر



ةمدقم

مادخ تساب ةقدب ةلفطلا لاحت مييقتب مق
هذه محفلة فط ككفت ساكننا رابتخا ةلآ
ريياعلم عم قفاوتت لاصيصم تمم
40 ةعرسب قيقدرارودب زيمتتو، ةيسايقل
، تارودلل يلا عبتتو، ةقيقدل يف ةرود
PT100 ةينقتب ةراجل ةجردل ةرقتسم ةبقارمو
ككفتو ربتخلم بساورل قووثوم لي لحتل
طاللم.

ديزملا فرعا

[illegible][illegible]

مواصفات المنتج	مواصفات / مميزات
دقة القياس	±0.2
نوع القياس	1
نوع القياس	10
نوع القياس	(نوع القياس) 10 <
نوع القياس	نوع القياس LED
نوع القياس	نوع القياس
نوع القياس	نوع القياس 220
نوع القياس	نوع القياس 40
نوع القياس	نوع القياس 80%
نوع القياس	نوع القياس 400 × 400 × 860
نوع القياس	نوع القياس 20