

نحط ةيلباق رشؤم ةيغجرم ةيسايقلا داوملا ةومجم ةرياعم لل فورجدره محفلا

KT-HS :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةومجم مادختساب فورجدره ةزهجأ ةرياعم مقرر
زيمتت .هذه ةمدتعمل ةيغجرم محفلا داوم
110 لى 40 نم حوارتت ةبالص تاجرد عب راب
،ةقيقد ةرياعم تاينحنم نمضت يهو ،HGI
مراصلا لاثتال او ،ةلماك عبتت ةيناكمإو
رابتخال ريرياعم.

ديزمل فرعا

قيبطتلا	فصولا	هيسئزل ةدئافلا
ةيرارحلا ةقاطلا قفارم محفلاب لمعتت يلا	ءادب ؤبنتلل تاربتعمل ي ف نطلا ةيلباق ةلالحمل ةيرودلا ةرياعم ،ةيغول ءابرهكلا كالهتساو ،نطامل لكأت تالدعمو ،ةقاطلا تاطحم نطامل	ةقاطلا مادختسا نيسجي و تايالغل نطامل فينصت ضفخ عني دوقولا نط ةيلباق قيقيدلا ؤبنتلا نامض لال خ نم ةدعاسملا
ةيراجتلا علسل اصح	ةعباتلا رابتخال تاربتعمل ةيغول ةقفاوتم ةرياعم تاينحنم ءاشن ةيوسو ،تافيرعتلا ديدحتو ،محفلا ميقت ي ف ةكراشملا ةيجراج تاهج ،تانشلا	ريفوت لال خ نم ةيلامل ةيلوؤسملاو ةيراجتلا تاغازنلا يغل ،ةينطولا ريرياعمللا اهي لادج ال ةيجولورت عبتت ةيناكمإ
كوكلا محف عنيصت يندعملا	ميطحلل ةتمواقم ةاقو (PCI) قوحسملا نطال محفو كوكلا محف فينصت ،ةلال نرفلا ي ف نطال لبب ةيناكمإ	،ملا ةيدافنلا يلع طافحيو ،ةلال نرفلا نط رارقتسا ززع ،ملا نطال تادعم فلت عنيمو
ركنللا جاتنإ ينتسمالا	نطال ملل ماغل دوقولا ةبالص ميقت نطال ةيلباق ةزهجأ ةرياعم ،ننسمالا نرفا قرع ةمطنأ ل خ تاركل نطاملو ةيغول ةيغول	تايمل نم للقيو ركنللا نم نط لكلا ةقاطلا كالهتسا للقي ،ةيقدلا نطال نيسجت لال خ نم نطامل ةنايص فاقيا
ةيناكمإ قيقيدلا فورجدره ةزهجأ	لمل كلذ ي ف امب ،زاهجلا تاحماسن نم قيقيدلا يصيخشنتلا رابتخال ةقلح ةر كسمال سناجتو ،لزعمل تارود دعو ،مك 29.0 غلابال يدومعلا ،قابسلا	امم ،ملا تقو ي ف يلكي هلا فارحنالا و ةيناكمإ ل لكأتلا دج ،ةيغول ةيغول رابتعمل ساي ق ءاطخ عنيمو
يغانطصالا دوقولا ليلحت زيغول ةمقلو	ميسلا عيزوتلا نامضل ءلمتحملا زيغول تال ميقل نط ءلهوس ميقت ،زيغول تال بساو ي ف تامسجتلا محل	نادق عنيمو ةبئاتلا قيقيدلا زاغ ليلحت تالدعم نمضي ،ةمال مدع نطال تاهو فلداسنا و قرحتملا ريغ نوبركلا دوقولا ةمقو
دامتعاو ءافلاك رابتخا تاربتعمل	ننسمالا نراقملو ،ةيلخاللا ءوجل ءب قارمل ءايغ ةيغجرم ريرياعم لمعلا ،ISO/IEC 17025 يقيقتلا تايملعو ،تاربتعمل	ةيلباقو ،لخنلا قاسناو ،رابتعمل لغشم ءافاك نم قيقيد ،ةمدتعمل ءوجل ءاد ءمطنأ ل ط ي ف راركتلا

تافصاوملا راي	راي عمل ليصاف / ماطنلا ةمي
جنتنم فنص مقرر	KT-HS
رياعمل لاثتالا	(فورجدره ءلا ءقيرط - محفل نطال ةيلباق رشؤم ديدحت) GB/T 2565
ةيساسالا ءيظولا	(HGI) فورجدره نطال ةيلباق رشؤم ةزهجأ ءص نم قيقيدلا ءالو ةرياعم
ةيجولورتلا ءيظولا	جئاتنلا عبتتو طاقنلا يغب ريطلا رادحنالا ةرياعم يحنم ءاشن
ةلماكلا ءومجملا نيوك	(ةبالص يوسسم لكلا ءدحو ءوراق) ءومجم لكلا ريراوق 4
ءدحوالا ءوراقلا نرو	ءوراق لكلا م 1 ± 250
ءومجملل يلاملا يفاصلا نرولا	(م 250 × 4) م 1000
فيلغل تالو ءيبتعلا دام	تبعلل ءعانم ءمكجم ءيلخال تادادس عم عفترم زجاج تاذ قالاغل ءمكجم ريرلوب ريراوق
نطال تادعم قفاوت	فورجدره سايقلا نطال ةيلباق رشؤم رابتخا زاهج
يمسالا نطال لم تابلطت	(لطر 0.5 ± 64.0) م 0.2 ± 29.0 ءومع ءوق

تافصاومل رايعم	رايعم لايصافت / ماطنل اعميق
اهب يصومل اءادل اارود	ءرود 60 ± 0.25
يليلحتل لخنل تافصاوم	(شم 200) مم 0.075 دم تعم يليلحت رابتخا لخنم
اهب يصومل نيزختل ائي	60% < ةبسنل اءوطرل؛ ةيؤئم ءرد 28 لى 15 نم ةطيحمل اءراخل ءرد؛ ةم لطم و، ةفاج، ةءراب ةئي

فصل مقرر ريغت	يعجم ل رايعم ل زمر	ءم تعم ل ايمسال ا HGI ةمي	ءامل اءالصل فينصل	ءوبل مء
KT-HS-40	GBW12005	~40 HGI	(نحطل اءعص) ةيلاع ءبالصل	مء 250
KT-HS-60	GBW12006	~60 HGI	آايبسن بعص) ةيلاع لى ةطس وئم ءبالصل	مء 250
KT-HS-80	GBW12007	~80 HGI	(نحطل لءس) ةضفخنم لى ةطس وئم ءبالصل	مء 250
KT-HS-110	GBW12008	~110 HGI	(شه / نحطل لءلءلء لءس) ةضفخنم ءبالصل	مء 250