

(رتمورتسالب) محفلا ةنودل سايقم تاراوسسك ةعومجم سوتسبسأل لزع ةداجسو محفلا رابتخا ساك مضت KT-MBD :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيسايقلا ةنودللا سايقم تاراوسسك ةزيمتت
ديجاجسو ةراحلل ةمواقمو ةنيتم محف سوؤكب
اتابث رفوي امم ، ةصصختم سوتسبسأل لزع
سايقلا داعبالا يف ةقدوآيائثتسأا يراح
ددمتلت تاينحنمو ندللل محفلا ةقبط كمس
يوكولل محفلا ةدوج ةبقارم رابتخا ءانثأ

ديزمل فرعا

قيبطتلا	فصولا	هيسئيرلا ءائفلا
كوكلا محف جزمي نينسحت يندعلا	شامكنالالو (\$Y\$ ةمقي) ةنودلل ةقبطل ىصقألا كمسل ديدحت ةدعتملاو ةيئانثلا كوكلا محف طيالحمل (\$X\$ ةمقي) يئاهنلا يراجتلا نرفل نحت لبك تانوكمل	ةوقلا نينسحت يئلا ةقيقللا طللخا تاباسح نم نكمي فيلاكلا ليلقت عم (\$M40/\$M10\$) كوكلا محف ةيكنانكيما ريكب لكشب ماخلا كوكلا محف ءارش
ماخلا محفلا ةبتر فينصت لتكتل صئاصخو	عقاوم ربع يراجتلاو لوسغملالو ماخلا ينيمايولب محفلا ميقيت ةقيقللا محفلا ةبتر ديدحتل ريصحتلا تاطحمو نينسحتلا جارختسا لتكتل تارشؤمو	ريغستل يندعلا محفلا ةدوجل امساجو اغيرس افاي نينصت مدقي ءاجلا ملام ةبقارمو ، تاقبطلا ميقيتو ، يراجتلا دوقلا
كوكلا نرف راج طغض ميقيت خاففانال رطاخو	ةلتك لخاد راغل سبب تاينحنمو يدمتلت تاينحنمو ةبقارم ةجرد 550 ىل ةيؤئم ةجرد 350 نم) ندلل نيئلتلا ءلحرم ءانثأ محفلا (ةيؤئم)	امم ، شامكنالال ءصخنم وأ ةروطخ ءدمتلم محفلا تانحش ددي يبانجال ءدصتلا نم يراجتلا تاراجلا ءيراطب ناردي ميحي يلغيشتلا لشفلاو يئركلا
كينتسالبال ءلوس سئاب يراجلا لالحنالال ءيكتو	ءرباعلا محفلا ءجزل فيصوت ءيئانصو ءيئانصو ءيئانصو تاسارد طغض تحت محفلا نارطق نيوكت ءيئانصو ، نيئلتلا تارفتو ءيئانصو	نيئانصو ءيئانصو ءيئانصو ءيئانصو ءيئانصو ءيئانصو ءيئانصو ءيئانصو ءيئانصو ءيئانصو ءيئانصو
يراجتلا ءيئانصو ءدوج ءداهش ةلقستلا	كوكلا محف تانحش ل تاداهشل رادصلو ثلاث فرط نم شيشفتلا تاعدوتسمو ، دودحل ئانصو ، ءيئانصو تاطحمل يئلا ءدراول/تارداصل لنقل.	ةقاوتسمو ايئوناق ءنوع عافدلل ءلباق ءيليلجت تانايي نمضي نيئولول محفلا يئروم نيئلا عازنل رطاخ نم للقت ريياعلا عم بلصلل يئانصو
ءيئوناق تاجتلا ءداسو ءداس رولطلا طينم ءيئانصو ءيئانصو رياطملا	ءالدم ءدمنل كوكلا ءبش لكايه ققشت كولسو ءيئانصو ميقيت محفلا نارطق فيئانصو ءيئانصو ءيئانصو ءيئانصو	ءادرتسا بسنو ، كوكلا نرف راغ جاتناب قيقلا ءبنتلا لهسي ءيئوناق تاجتلا ءدمنل ءنصم يراجلا تاءافكلاو ، فيفخلا تيزلا ءيئانصو

تافصاوملا رايي	KT-MBD (لديوملا) صئاصخو / ءميقلا
ةساسأل ءعومجملا فرعم	KT-MBD ةنودللا سايقم رابتخا ماطن تاراوسسك
يساسال ساكلا نوكم رصنع زمر	KT-MBD-CUP (محفلا رابتخا ءقوتوب)
لزعلا ءداسو نوكم رصنع زمر	KT-MBD-PAD (سوتسبسأل ءئاسو ءعومجم)
سألكلا ءدام ءبيكت	ءارحلا يلاعو كئابسلا صئانصو يئانصو / ءيئانصو ءيئانصو
سوتسبسأل ءداسو ءدام ءجرد	ءاقنلا ءيلاعو بالاقلا ءعومطم لئوزيرك سوتسبسأل لزع ءقرو
لغيشتلا ءارح ءجردل ىصقألا دجال	800 (رتمستلا رابتخالا قاطن) ءيؤئم ءجرد
رتمستلا نيئسختلا لدعم ءردق	3.0 (ءيؤئم ءجرد 730 ىل ءيؤئم ءجرد 250 نم سايقلا يئانصو ءنودللا سايقم لدعم) ءيؤئم ءيؤئم ءجرد
قبطملا رابتخالا طغض ميقيت	9.8 (سيئاق طغض بيضق ربع لكسبابا يئانصو 0.1 ءيؤئم ءعومجم) 2م/س/نويئ
سألكلا يلاغلا رطقل	59.0 (م 0.2 توافت) م
سألكلا يراجلا رطقل	70.0 (م 0.3 توافت) م

تفاصيل المواصفات	KT-MBD (البيانات) / المواصفات / المواصفات
سأكل لليلخادلا لمعلل قمع	110.0 مم (±0.5 توافق) مم
سأكل لدعاق دحيفص كمس	10.0 مم (دقبة ططخ م حطسم ددعاق) مم
سوتسبسألا داسول يجرخال رطقل	59.0 مم (يلخادلا فيوجتلا صولخل قباطم) مم
سوتسبسألا داسو كمس	0.5 مم (يسايقلا ددعتملا صارقألا نيوكت) صرق دقبة طلكل مم 1.0 إلى مم 0.5
ديراجل دجودزملا رابسم صولخ دزنم	ديسايقلا دقلغملا ديراجلا تاجودزملا دياعملا ، لفسلا زكرملا لوصو بوقت
دبالا قارتخا دحتف داذم	دودللا دقبة طفشك رابسم لجمدم يولع صيلخت ليلد
(سأكل مسج) حطسلا دبالص	≥ 220 HBW (لكآتلا ديراجلا داهجلا دواقم) مم
يلخادلا رادجل حطس بيطلشت	Ra ≤ 0.8 (كوكلا قاصتلا ليلقتل دقبة لكش م فيوحت) رتموركيم مم
يسايقلا رابتخال لوكوتورب عم قفاوتلا	ISO ل دئفاكملا فوكينزوباس دودللا سايقم تايجهنم ، GB/T 479
ددهتسملا تاسايقلا	مجلل دحنم ، (\$X\$) شامكنالا ، (\$Y\$) دودللا دقبة طل صقألا كمسللا