


رابطخا زاهج - ةراودلا ةناووسألأاب محفلا نيظ رابطخا زاهج نيظ ىلىإ محفلا لوح رشؤم KT-JT2 :رصنعلا مقر



ةمدقم

محفلا ريضحت تاطحمل اصيصخ زاهجلا اذه ممؤص موقى ثيح ،صحفلا تاربتخمو ةيعانصلال ةقدب نيظ ىلىإ محفلا لوح تارشؤم سايقب ةناووسألأاب زيمتيو ،GB/T 26918 ريياعمل اقفو ،تيقوتلا في فيمقر مكحتو ،رتل 200 ةعس ،يوقضي فخت سرتب عفد ماطنو .

ديزمل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةدئافلا
تاطحمل رئاود نيضحت محفلا لىسغ	طسولاب لصلفلا رئاود لبق نيظ ىلىإ محفلا لوح ةيكرح مبيقت .نيوزلحلل رئاودلا وأ فيثكلا	داعمل لىسغلا هاي في عقتوملا ريغ نيظلا مكارث لىلق طئاسولا ةداعتسا ةءافك نيضحتو اهريودت
ةيراجتلا علسلال صحف	دامتعال كرامجلال صحف تائي هو ثلاث فرط رابطخا تالالكو لبق نم ةؤارج متي .لحلل كالهتسالالو ريديصلل محفلا ةناتم تاجرد	اهنع عافدلل ةلباقو ةدحوم نيظ ىلىإ لوح تافينصت رفوي GB/T 26918 تاداشرا عم قفاوتتايونواق
نيقتويجلال فاشكستالال نيذعتلل	لوحلا كولس مبيقتل ةمضلاو ةيساسالال فاشكستالال تانيع رابطخا .ةعونتم تاقبب ربع ةجرتستمل ريغ محفلا تاقببلا نيظ ىلىإ يوناتلا	مجح ديذحت في دعاسيو ةقيقد ةينيدعت تاعقوت نمضي .حيحس لكشب تافثكملالو تافثكملال جشرت سباكم
ةرئاء ءاطخا فاشكستالال لىسغلا نيظ	بب سرتلالو فيثكثلا تادحو رهظت امدنع نيظلا ةيلال محفلا تاعفد مبيقت .افيغص ءادأ طغصلال هايملل غزنو	هؤا لباقم محفلا لىسغلا لىلق ةريذجلال بابسالال ديذحت هايملل ةرئاء في ةيئاي ميكلال دبلتلا في روصقلا
في فيميديكالال ثحبلال نداعمل ءجلال	تتشتو ،محفلا تاميسج ريسكت تالال لوح ةبيبرجتلا تاسارللا لىسغ .ةيئاملا طاسوالا في لكاتلا تايكيمايئيدو ،نيظلا	قيقد مكحت عم راركتلل ةلباق ةيكرح رابطخا فورط رفوي .انرودلا غرسو بيلقثلا ءدم في
ةنراقم تاسارللا نيغليلالو تيسارثلال	محفلا بتر ربع ةقيقدلا تاميسجلال دلوت تافال تلخاو للحلل تابتع ءنراقم .ةفلتخملا ءلوحتملا	نادسنل انممل محفلا لىسغلا لىلق ةبيبرجت تاناي جاتنل .نيظلا ثولتو رتلفلا شامق

ةمعلملا	KT-JT2 تافصولا
ةدغمل رصنع مقر	KT-JT2
لاتتالما رايغم	GB/T 26918-2011 (محفلا لىسغ تاطحمل ةراودلا ةناووسألأاب نيظلا رابطخا ةقيقد)
ةناووسألأاب لىلخادلا محفلا	رتل 200
ةناووسألأاب لىلخادلا لوطال / عافثرالال	م 2 ± 1000
ةناووسألأاب نارود ءغرس	ةقيقدلا في ءرود 20
ةدحاولا ءعفللا ءنيع نرو	مك 25
عفللا كرحم زارط	Y2-112M-6
كرحملل ءردقملا ءردقلا	طاووليك 2.2
كرحملل ءردقملا ءغرسلا	ةقيقدلا في ءرود 960
ضي فختلا سورت قودنص زارط	WD120
سورتلا ضي فخت ءبس	1:47
ءرودلا تيقتو طبض قاطن	(مقر لىلزانن دغ / ءيحر لىلخادلا لىلق) ءقيقد 0 - 99
ةيئابره كلال ءقاطلا رصم	راوطلا 3 ،زتره 50 / تلوف 380

هملعمل	KT-JT2 تافصاوم
يلكيهالنيوكتلا	هيمقرلامكحتالهدو،غيرفتالهلآ،ضيفختالسورتعفد،هراودلاناوطلسالأ،معدلاراطللكيه
لماحمالنيوكت	ليقتسايقم تاذمعددمعأعمعقاشلالمدخللداسوالتكلماحماتعوومحم
قبيطتلللباقلاةفدهتسمالداومال	ههطبترمالنيونوبركالاروخصلالو،ماخاللوسغمالمحفال،تنيغليلال،تيسارثنالأ،ينيومتبيلالمحفال