

بَلّاقِلّو كوكلا محفل ريسكتلّو طوقسلا ةوق رابتخا زاهج ةيعانصل

KT-TE43 :رصنعل مقرر



ةمدقم

بَلّاقِلّو كوكلا محفل عطق مئيقق تَب مق طوقسلا ةوق رابتخا زاهج مادختساب ةيعانصل ديدحتب زيمتي يذلاو ،اذه يلآل ريسكتلّو ةيعانطصا حاولأو ،ةقدب عافترال عوضوم ةقوثوم ريرحت ةيلآو ،لمحتل ةديدش ةيذالوف ةدوج ةبقارمل ةيسايق تارابتخا ءارجل كرحمب ريسكتل ةمواقم.

ديزملل فرع

قيبطتلا	فصولا	ةيسئئرل ةعفنملا
يندعفل كوكلا محفل ةدوج نامض	عبراً طقسلم رهصل نرف كوك نحشل ريسكتل تارشؤم ديدحت تابعت قوف دئاعل مئيققتل ريثأتلا حول يلغ ةيلاتم تارم ةم. 25 و 50 ةشاشلا	نم يواسنملا ريغ زاغلل عيزوتو رهصل نرف ةيذافن نادقف عنمي نحشل لبك أئيكين ائيم ةفيعضلا كوكلا تاغفد ديدحت لالخل.
كوك ةبالص نم ققحتلا كباسملا	تحت مجحل ريبك كباسملا كوكلا ةيلكيلة نورمل مئيققت نحشل ةيساقلا ةلوانملا تارودل ةغرسلا يلغ مءاصتلا ءاعجم ةبقلا.	دحلاو ،ةتباتل قارتجال تالدعمو ،ءارجل ريرس رارقنسا نمضي ةيلقيل بصل رهص تالمج ي تامارغل ديلوت نم ينذال.
ةيكين ائيملا ةلبعلل ةيعانصل بَلّاقِلّو	طاقسلا قيرط نع يجيدتلا يذرفلا بَلّاقِلّو ريسكت مئيققت ديدحتل تارود ثالت يلم يلغ م 2000 نم لّكشؤملا بصلل دوقول ةم. 13 قوف ةفيعضلا تايمللا	للل قيو ،ةطبارلا ءداملا ةبيكرت نسحيو ،ركبملا تفتتلا عنمي عموصلل نيزختو ةليوط تافاسملا لللل ءانثا دوقول رئاسخ نم
ليسغو ريصحت تاطحم ءرادل محفل	بيازمل ربع ةنشلل محفل لك روهدت ةيلباق مئيققت ءارثلا تايملل ءانثا ءلبعلل رئاودو ،للل سداوقو	ءاغلل ةقيدل محفل تائيزجل دوصقملا ريغ ديلوتل نم للل قيو ةبصلل داومل ءيفجت ليلشت فيللك نم للل قيو ام عموصلل لالل ءارملا يفضوتلاو
ثالت فرط نم شئيفتلا رابتخالا تاحباو	دوقولل ءيراجتلا تاداهشلل لاثتمالا نم يسايقلا ققحتلا نارفال تانحشو ،يعانطصالا بَلّاقِلّو ،يندعفل بصلل ةيعانصل.	بيلت ءيزيحتم ريغو ءعجارملا ءلبعلل ريسكت تارشؤم مدقي طابتراراك ءيئانكلا عم ءيمطنتل تالوكوتوربلا تاربتخملا نمب ءيئانكلا
داومل ريوطتلاو تحبلا ءلكتلاو ءلكتلا ءلبعلل ءلبعلل ءلبعلل	تاراكلاو ،ءيدجلل يويجل محفل تابكرمل نراقم ريسكت رابتخا تارطقل ءعوضملا درابل يلغ ءطبارتملا لكلاو ءايرار ءلعلل ءلبعلل ءلبعلل ءلبعلل	تاقوأ نم ءعرب ققحتلل سايقلل ءلبعلل يسايق ريغام رفو طغضلا سبابك طوغضو ،ةطبارلا داومل ءايملكو ،ءلعلل ءلبعلل

تافصاوملا رايغم	يسايقلا نيوكتلا (KT-TE43)	بَلّاقِلّو رابتخا ريغتم (KT-TE43-B)
ةقبطملا ريغاملا	GB/T 4511.2-1999 (كوكلا محفل ريسكت رابتخا)	MT/T 925-2004 (يسانصل بَلّاقِلّو ريسكت رابتخا)
ةفدهتسملا رابتخالا داوم	عطقلا محفل ،كباسملا كوك ،يندعفل كوكلا محفل ءاعجم	ءلكتلل بصلل دوقول ،لّكشؤملا يسانصل بَلّاقِلّو ءيئانكلا
يسايقلا طوقسلل ءافترا	(تبات يءجزم دادغ) م 1830	(ليدغتلل لباقلا طوقسلل عوضوم ديدحت) م 2000
يسأرلل ءافترال ليدعت	عوضوملا تافقوت عم رارم تساب ريغتم	عوضوملا تافقوت عم رارم تساب ريغتم
× صرعل × لوطلا) تانينعل قودنص داعبا (ءافترال)	م 710 × م 455 × م 380	م 710 × م 455 × م 380 (ايرايخا بَلّاقِلّو يانوص) م 710
تانينعل قودنص حول كمس	ئاشانل ينوبرك ذالوف م 3	ئاشانل ينوبرك ذالوف م 3
تانينعل قودنص غيرفت ءكرج	ئاقللل مسقملا يلفسل بابلا ءلجر ريرحت	ئاقللل مسقملا يلفسل بابلا ءلجر ريرحت
ريثأتلا ءدعاق ءحول داعبا	م 1220 × م 965	م 1220 × م 965
ريثأتلا ءدعاق ءحول كمس	دشل يلغل بصل ذالوف م 12	دشل يلغل بصل ذالوف م 12

تفاصيل المواصفات العامة	(KT-TE43) المواصفات الفنية	(KT-TE43-B) المواصفات الفنية
مواصفات الأداء	م 200 عافتراب ةلم اكتم ةيذالوف ةيطيحم ةفاح	م 200 عافتراب ةلم اكتم ةيذالوف ةيطيحم ةفاح
عقرا كرحم كرحم ةردق	طاوولي ك 1.5	طاوولي ك 1.5
روطل او ليغشش دهج	4 روط 3، زتره 50، ± 10% ددرتم ريات تلوف 380 كالسأ	4 روط 3، زتره 50، ± 10% ددرتم ريات تلوف 380 كالسأ
سورس ةعرس صفخم	WPA-80 يدود سورس صفخم	WPA-80 يدود سورس صفخم
صيفيخالت ةسن	1:50-E	1:50-E
يسارل عفرل ليلد عون	ةبلص ةيلكيه ةيسار ةجودزم هيحوت ةدمعأ	ةبلص ةيلكيه ةيسار ةجودزم هيحوت ةدمعأ
رفس لدح ةيامح	ةجودزم ةيلفسو ةيولع ةيكيناكيومرهك دودح	ةجودزم ةيلفسو ةيولع ةيكيناكيومرهك دودح
يلغيشتالت مكحططخم	NEMA طمنب ةلقئسم رز طغضب مكحططخم	NEMA طمنب ةلقئسم رز طغضب مكحططخم
تادعم الرو	مكح 400 يلاوح	مكح 410 يلاوح
ةيضاال ةمصب ساسا	ةتبثم ةيلكيه ساسا ةحول نيوك	ةتبثم ةيلكيه ساسا ةحول نيوك