

دع ب كوكال ةوقو (Cri) كوكال لعافت رشؤم رابتخا زاهج (Csr) لعافت

KT-JT :رصنعل مقرر

ةمدقم

تاجرد يف رابتخالل يوقل زاهجلا اذه مُمص
CRI يرشؤم قيقدي دحتل ةيلعلا ةرارحل
زيمتو، GB/T4000-2008 ريراغمل اقفو CSR و
ليدبتو، PID جودزم ريراغ ميظنت ماطن ب
ليحتلل ةراود ةناوئسأو، زاعلل يئاقلت
ةلباقو قيقدي تاميقي مديقتل ليقتل
يعانصلل يندعلم كوكال محف ةدوجل راركتلل.

ييزملا فرع

قيبطتلا	فصولا	هيسئيرلا ةدئافا
نرفلا كوك ةدوج نامص يلعلا	نرفلا نحش لبقي يندعلم كوكال محف تاغفدل ينيورتل صحتلا بصلل ةعانص تاغجم يف يلعلا	طاقتح نامصل لال نرفلا يلعلا ليغشت تاباطضا نمي يئاميكل ريراغل طغضلا تحت ةيفاك ةيكنيكي ةوقب كوكال
نيسحتو محفلا طلح كوكال	محفلا طلح بسن نم ةقتشملا ةبيبرحتلا كوكال تانيغ ميقت يراجتلا كوكال قفارم يف ةبيبرحتلا	محفلا لادبتسا نيكمت لال نرفلا داوملا ءارش فيلاكت صتخي ةيلعلملا تافصاوم نم CSR/CRI يلع طاقتحلا عم زاتمملا
يندعلم ريوطتلاو تحتلا	ةقيقتلا ةينبلا روهت صحتلا ةيلع ةرارح تاجرد زيوتلا شاحأ م.اسملا ةينب روطتو، تايولقلا زفحم تاريتأتو، كوكال م	نادقفل قيقدي ةيكرحو ةقدلا ةيلع ةرارح ةجرد تايغن نم رفي مدقتملا يعانصلل يميذاكالا تحتلل ةبولطم ةلتكلا
نم لالتاملاو شيتفتلا تلات فرط	راجتلا وأ ريديتلا كوكال تانحش ةدوج نم ققحتلاو يراجتلا رابتخالا ةيلودلا ةيملقلا يراجتلا سيياقملا لباقم	عم ةقفاوتم راركتلل ةلباقو اهي لادجلا رابتخا ريراقت مدقي تاعانزلا لحو دوقلل نم ققحتلل GB/T 4000-2008
كباسملا يف مكحتلا يديدجلا ريغ رهصلال	صصختملا ةبقلا نارفال ةيلكيهلا ةمالسلال دوقولا روهت ديدحت يديدجلا ريغ لازتخالا تايولقلا	نم دوقولا ةبط رايهنا نم للليو كباسملا ةبق رهص تالدم نسحي اهنم ققحتلا مت ةوقلا ةيلع ةينوبرك لازتخالا لال
داوملا زيوت تاسارد رهصلال ةمواقملا	ةيعانصلالا نوبركلا لكوك نوبركلل لامجال تايرارحلا بوط ميقت ةيلعلا ةرارحو ةقترملا نوبركلا ديسكا يئاقلت ليقت	لطي يئاميكي لكال ةيلع نوبركلا نادقفل ميمك دجي ةيديلش يئاميكي ريراغل روهتلا فورط

يعرفلا ماطنلا	ةمدعلم	تافصاوملا (KT-JT)
ماطنل فيرعت	زارطلا فرعم	KT-JT
رييراغمل لالتاملا	قبطملا ريراغمل	GB/T 4000-2008
يرارحلا ءادالا	ةرارحلا ةجرد قاطن	(يسايقلا رابتخالا فيرعت فلم) ةيوئم ةجرد 1100 يلى طيحملا نم
	نرفلل ةرارح ةجرد قصى	ةيوئم ةجرد 1250
	يرارحلا يواسنتلا ءلحرم	نييتعاس ءدمل رارمستاب اهيلع طاقتحلا متي ةيوئم ةجرد 1100
	ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا ءقد	ةيوئم ةجرد 1100 يراسنتلا ءبصه دنع ةيوئم ةجرد ±2
	(ةورذلا) ءقاطلا كالهتسا	ىصى اءك طاو وليك 17
	طاقتحلا قاطلا كالهتسا	ةتبات ةيوئم ةجرد 1100 ءلاح دنع طاو وليك 7 يلى 4
نرفلا نيخست رصنع	نيخستلا رصنع عوع	(SiC) نوكليليل سلا ديبرك نيخست نابصق
	رصنعل ءسندنه	مم 400 :طشئل نيخستلا لوط ؛مم 18: رطقل
ةفرغلاو نرفلا بلق	انيمولألا نم يزارحلا فالغا ةيلعلا	مم 640 :لولط ؛مم 160 :يجراخلا رطقل ؛مم 140 :يلخادلا رطقل
	لعافتلا فرغ ءناوئسأ	مم 500 :يلكلع لعافتالا ؛مم 80 :يلخادلا رطقل

يغرف الماطن	معلم	تفاصيل (KT-JT)
	معلم	م 650 × م 0.5: بلقلا كلس؛ م 8: يجرال فالغلا
يوجال فالغل ي م كحتال قفتال	نوبركال ديسكأ ي نأ قفت (CO2)	ةقيقد/رتل 5.0
	(N2) نيحورتي نأ قفت	ةقيقد/رتل 2.0 إلى 0.8
	زغال لي دبت ةباجتسا لدع	لقتسم عيرس لي دبت ةينات 0.1
	زغال بي بانأ طغض في نصت	ي صقأ لمع طغض لأكساب ايم 1.5
	قبسمل زغال في يكت	صصمأ يئابرهك نخسم نوبركال ديسكأ ي نأ طغض مطنم
زغال في يكت ةطحم	تقؤمل نيختلأ عاغو عس	صصم تيبثت كبشسم عم لم 6000
	زغال ليسغ عاجر	لم 500 عس
	في فحتال جرب	لم 500 عس
عونال) لعافتال دعب ام ةناوطلأ الوال)	ةناوطلأ انب	(م 700 × 140) سنأجت م أذلل مواقم ي ذالوف بوبنأ
	ةناوطلأ نأرود عرس	ةقيقدال ي ةرود 1 ± 20
	ةدايقل ماطن	بلص لك يهو، صفخم سورق قودنص، لمأكتم يئابرهك كرحم
	م كحتالو نأرودال دادع	ةرياطتم ريغ ةركاذو، يلعفل تقوال ي ةيمقر ةءارق، تارودال ددغ يلأ ؤبنت
ةبسوحلالو م كحتال	م كحتال ةنيب	ءاوهلاب ةدربم ةزهجأ ةرح عم ةزهجألل يودي زواجتو جودزم قيقد بوساح
	ةرارال ةجرد تاي م زراوخ	تنرتنأل ربع كي ماني د يئاقلت طبص؛ يرارال رخأتل فدهتست ةأرحم PID تاملعم
	ةزهجال نامأ	فارشلال بوساح لصف دنع يتح رابتخالا في رعت فللمل يئاقلتال لامكالإ
	تانايبلأ ةرادا	ري دصتو، ةيخيرات تابكارا، BMP، يحنم طاقتال، يلعفل تقوال ي نوللأ ةيئانث ةنيانيب موسر تانايبلأ ةدعاقل لمأك
	ةكبشلال ةهجاو	م 2×0.52 ي م لم لودجم جودزم لباك ربع TCP/IP عم قفاوتم