

## 400Mpa ةريغصلا لغشلا عطق جاتنإل دراب نزاوتم سبكم رصنعال مقرر: PCIS



### ةمدقم

دحوم لكشبة ةفاثكلا ةيلاع داوم جاتنإم  
ةدراابل ةنزاوتملا طغضلا ةلامادختساب  
تاداعإ يف ةريغصلا لمعلا عطق طغضلا يلاثم  
نيدعت يف عساو قاطن ىلع مدختست. جاتنإل  
نم ةيويحلا ةلديصل او كيماريصل او قيحاسملا  
طيشنتو طغضلا يلاع ميقعتلا لجأ  
نيتوربال.

### ديزمالا فرع

حذومن	PCIS-150	PCIS-200	PCIS-250	PCIS-300
م (م) يلاعلا طغضلا ةفرغل لاعفلا يلاخادلا رطوقلا	150	200	250	300
م (م) يلاعلا طغضلا يويحتلا لاعفلا قمعلا	300	300	300	400/450
م (MPa) لمع طغض ىصقأ	100-400	100-400	100-400	100-300
ةوق	طاو وليك 9	طاو وليك 9	طاو وليك 17.5	طاو وليك 17.5
ةيدعتلا ةقيرط	يئاقلت			
زيذعتلا لدعم	ةقدب ليدعتلل لباق وأ أيودي ليدعتلل لباق			
لمعلا طسو	أدصن ام + ام وأ تير			
HMI	سملاابل لمعتة شاش وأ ةيصن ةشاش			
تانايابل ريدصت ةهجو	USB			
ديزمتلا ةقيرط	هامل ديزمت			