

400Mpa ةريغصلا لغشلا عطق جاتنإل دراب نزاوتم سبكم رصنعال مقر: PCIS



ةمدقم

دحوم لكشبة ةفاثكلا ةيلاع داوم جاتنإم ق
ةدراابل ةنزاوتملا طغضلا ةلامادختساب
تاداعإ يف ةريغصلا لمعلا عطق طغضلا يلاثم
نيدعت يف عساو قاطن ىلع مدختست. جاتنإل
نم ةيويحلا ةلديصل او كيماريصل او قيحاسملا
طيشنتو طغضلا يلاع ميقعتلا لجأ
نيتوربال.

ديزمالا فرع

حذومن	PCIS-150	PCIS-200	PCIS-250	PCIS-300
يلاعلا طغضلا ةفرغل لاعفلا يلدل رطوقلا (مم)	150	200	250	300
يلاعلا طغضلا يوحتل لاعفلا قمعلا (مم)	300	300	300	400/450
لمع طغض ىصقأ (MPa)	100-400	100-400	100-400	100-300
ةوق	طاو وليك 9	طاو وليك 9	طاو وليك 17.5	طاو وليك 17.5
ةيدعتلا ةقيرط	يئاقلت			
زيعتلا لدعم	ةقدب ليدعتلل لباق وأ أيودي ليدعتلل لباق			
لمعلا طسو	أدصن ام + ام وأ تير			
HMI	سملا لباق لمعتة شاش وأ ةيصن ةشاش			
تانايبال ريدصت ةهجو	USB			
ديرتلا ةقيرط	هامل ديرت			